

# Morsetto tubo per applicazioni pesanti, DIN 3567, HD, 76,1mm dia, 2 1/2" tubo

## CODICE A CATALOGO

**DIN076HD**



## CARATTERISTICHE

Per requisiti statici elevati nell'edilizia industriale

Adatto per applicazioni a punto fisso

Può essere saldato sulla trave a T per formare un elemento scorrevole

## ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Numero articolo: 400210

Materiale: Acciaio

Finitura: Zincata a caldo

Diametro esterno (OD): 76.1 mm

Dimensione del tubo: 2 1/2"


NB/DN: 65

Dimensione del foro (HS): 14 mm

Larghezza (W): 40 mm

Spessore (T): 6 mm

A.: 122 mm



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su [www.nvent.com](http://www.nvent.com) e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221  
Opzione 1 – Assistenza  
clienti  
Opzione 2 – Assistenza  
tecnica

Europa

Paesi Bassi:  
+31 800-0200135  
Francia:  
+33 800 901 793

Europa

Germania:  
800 1890272  
altri paesi:  
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:  
+ 86 21 2412 1618/19  
Sydney:  
+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE

