

nVent CADDY EZ Riser, 2 1/2" tubo

CODICE A CATALOGO

EZR0250



nVent CADDY EZ Riser è un collare multiuso progettato per fissare e supportare tubi verticali. Questa soluzione unificata può essere installata in diversi orientamenti approvati e funge da montante standard, isolatore o per luoghi ristretti, funzionando efficacemente come se fossero tre collari in uno. nVent CADDY EZ Riser è pronto all'uso ed è dotato di fori già eseguiti per aste filettate per installazioni con distanziatori e tacche di riferimento per una semplice rimozione dell'aletta in spazi in cui i collari per montanti di dimensioni normali non entrerebbero.

Agli installatori viene garantita una gestione semplificata dei materiali grazie a un collare multifunzionale che consente diversi orientamenti, anche quando le alette vengono rimosse.

CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

È necessario un solo utensile per il serraggio grazie alle teste delle rondelle scanalate

Installazione fino al 60% più veloce rispetto ai collari per montanti standard

Il secondo gruppo di fori per bulloni consente un semplice assemblaggio per un adattamento da un collare per montante a un supporto con distanziatori

Non è necessario avere scorte e usare diversi tipi di prodotti per collari standard e per luoghi ristretti per offrire una gamma completa di parti

È conforme alle norme Federal Specification WW-H-171 (Tipo 8), Manufacturers Standardization Society (MSS) SP-58 (Tipo 8)

Conforme alla specifica federale WW-H-171 (Tipo 8), Manufacturers Standardization Society (MSS) SP-58 (Tipo 8)

ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Numero articolo: 179231

Materiale: Acciaio

Finitura: Elettrozincato

Dimensione del tubo: 2 1/2"

Diametro esterno (OD): 73 mm

Dimensione del foro (HS): 9.9 mm

A.: 279.4 mm

B: 190.5 mm

C: 25.4 mm

Carico statico: 1735N

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Il collare è adatto a tubi in acciaio e deve essere installato sotto a un giunto o un'aletta di taglio e serrato con dadi alla coppia prescritta.

E consigliato il montaggio con utensili adeguati.

SCHEMI



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza
clienti

Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

