

nVent CADDY Macrofix Plus Non Isolato, 19–23 mm OD, M8, M10 Barra

CODICE A CATALOGO

MFZ023



CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

L'angolo di apertura migliorato permette di installare piu' facilmente tuutte le misure standard di tubi

Il sistema di bloccaggio rapido evita aperture accidentali durante l'installazione del tubo

Il sistema di chiusura rapida si aziona facilmente con una sola mano

L' innovativa vite di chiusura prigioniera rimane in posizione e impedisce la caduta durante l'installazione

La testa della vite combinata permette l'utilizzo di cacciaviti piatti, a stella e chiave esagonale

Le orecchie laterali piu' lunghe, lasciano piu' spazio agli utensili e facilitano il serraggio delle viti

Il dado di fissaggio combinato permette il montaggio su barre filettate M8 o M10, semplificando la gestione del materiale

La lunghezza delle viti ottimizzata, permette l'utilizzo su una gamma piu' ampia di diametri di tubo, riducendo l'inventario

ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Numero articolo: 586802

Materiale: Acciaio

Finitura: Elettrozincato

Diametro esterno (OD): 19 - 23 mm

Dimensione barra (RS): M8;M10

NB/DN: 15

Dimensione del tubo: 1/2"

Larghezza (W): 20 mm


Spessore (T): 1 mm

Diametro della vite (Sc): 6

Lunghezza della vite (L): 27mm

Carico statico: 1000N

SCHEMI



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza
clienti

Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

