

Morsetto per tubi/cavi



CARATTERISTICHE

Il perno filettato prigioniero riduce la necessità di altri elementi di ferramenta

Con la staffa di supporto per targhette UNICBAND e la fascetta Ficoband, è possibile eseguire il fissaggio a tubi e pali

SPECIFICHE


Table 1/2

Codice a catalogo	Numero articolo	Materiale	Finitura	NB/DN	Diametro esterno (OD)	Larghezza (W)
CR037HD	336300	Acciaio	Zincata a caldo	10	16 - 20 mm	16 mm
CR037S4	336400	Acciaio inossidabile 304 (EN 1.4301)		10	16 - 20 mm	16 mm
CR050HD	336310	Acciaio	Zincata a caldo	15	20 - 25 mm	16 mm
CR050S4	336410	Acciaio inossidabile 304 (EN 1.4301)		15	20 - 25 mm	16 mm
CR075HD	336320	Acciaio	Zincata a caldo	20	26.9 - 31.8 mm	16 mm
CR075S4	336420	Acciaio inossidabile 304 (EN 1.4301)		20	26.9 - 31.8 mm	16 mm
CR087HD	336322	Acciaio	Zincata a caldo		32 - 34 mm	16 mm

Codice a catalogo	Numero articolo	Materiale	Finitura	NB/DN	Diametro esterno (OD)	Larghezza (W)
CR150S4	336450	Acciaio inossidabile 304 (EN 1.4301)		40	47 - 51 mm	20 mm
CR200S4	336460	Acciaio inossidabile 304 (EN 1.4301)		50	59.2 - 63.5 mm	20 mm
CR125S4	336440	Acciaio inossidabile 304 (EN 1.4301)		32	40.0 - 44.5 mm	20 mm
CR200HD	336360	Acciaio	Zincata a caldo	50	59.2 - 63.5 mm	20 mm
CR125HD	336340	Acciaio	Zincata a caldo	32	40.0 - 44.5 mm	20 mm
CR100HD	336330	Acciaio	Zincata a caldo	25	33.7 - 38 mm	20 mm
CR100S4	336430	Acciaio inossidabile 304 (EN 1.4301)		25	33.7 - 38 mm	20 mm
CR150HD	336350	Acciaio	Zincata a caldo	40	47 - 51 mm	20 mm

Table 2/2

Codice a catalogo	Numero articolo	Carico statico 1 (F1)	Carico statico 2 (F2)
CR037HD	336300	125N	550N
CR037S4	336400	125N	550N
CR050HD	336310	125N	550N
CR050S4	336410	125N	550N
CR075HD	336320	125N	550N
CR075S4	336420	125N	550N
CR087HD	336322	125N	550N
CR150S4	336450	250N	550N
CR200S4	336460	250N	550N
CR125S4	336440	250N	550N
CR200HD	336360	250N	550N
CR125HD	336340	250N	550N
CR100HD	336330	250N	550N
CR100S4	336430	250N	550N
CR150HD	336350	250N	550N



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza
clienti

Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

