

# Morsetto per tubo protettivo a pressione



## CARATTERISTICHE

Installazione a pressione di conduit

Elimina la necessità di conduit con curvatura offset

Può essere utilizzato per installazioni verticali o orizzontali


## SPECIFICHE

**Finitura:** nVent CADDY Armour

**Materiale:** Acciaio armonico

Table 1/1

Codice a catalogo	Numero articolo	Diametro esterno (OD)	Dimensione del foro (HS)	Tipo di foro	Carico statico limite 1 (F1)	Carico statico limite 2 (F2)
12P	171150	22 - 30 mm	7 mm	Semplice	110N	65N
16P	171170	30 - 35 mm	7 mm	Semplice	110N	65N
8P	171130	18 - 22 mm	7 mm	Semplice	110N	65N



**AVVERTIMENTO**

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su [www.nvent.com](http://www.nvent.com) e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

**Nord America**

+1.800.753.9221  
 Opzione 1 – Assistenza  
 clienti  
 Opzione 2 – Assistenza  
 tecnica

**Europa**

Paesi Bassi:  
 +31 800-0200135  
 Francia:  
 +33 800 901 793

**Europa**

Germania:  
 800 1890272  
 altri paesi:  
 +31 13 5835404

**APAC**

Shanghai:  
 + 86 21 2412 1618/19  
 Sydney:  
 +61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**

