

Ripiano per apparecchiature da 19"

Data Solutions



Ripiano per apparecchiature da 19" regolabile in profondità con capacità di carico di 15 kg.

CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Altezza di installazione 2 U

Capacità di carico 15 kg

Profondità regolabile in incrementi di 25 mm, sporgenza anteriore min. 91 mm, max. 191 mm

SPECIFICHE

Tipo di prodotto: Passerella portacavi

Materiale: Acciaio

Table 1/2

Codice a catalogo	Larghezza	Profondità	Quantità nella confezione	Colore	Codice colore	Finitura
20118-794	430mm	450mm	1	Grigio chiaro	RAL 7035	Verniciato a polvere
20118-795	430mm	450mm	1	Grigio nero	RAL 7021	Verniciato a polvere

Table 2/2

Codice a catalogo	Tipo
20118-794	Ripiano per apparecchiature
20118-795	Ripiano per apparecchiature

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE