

FleXbus Piastra, 100 mm x 41 mm

Data Solutions

CODICE A CATALOGO

FLEXPLATE100



CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

La parte rigida in rame stagnato fornisce un forte contatto elettrico per mantenere l'espansione della treccia durante la compressione

La piastra HCBC consente all'isolamento del conduttore FleXbus di sovrapporsi al terminale di connessione

Il rame stagnato permette connessioni con conduttori in rame o alluminio

Installazione facile e veloce

Conforme a RoHS

ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Numero articolo: 508181

Materiale: Rame

Finitura: Rivestito in stagno

A.: 115mm

B: 63mm

C: 45mm

D: 51mm

Spessore (T): 5mm

Dimensioni del conduttore: 960 mm²; 1280 mm²; 1810 mm²

Peso unitario: 0.32kg

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

È obbligatorio utilizzare il morsetto HCBC associato alla piastra HCBC per un corretto collegamento del conduttore Flexbus.

It is mandatory to use the PIN associated with the HCBC Plate for proper connection mechanical resistance.

SCHEMI



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE