

Kit di stampo per tipi di connessione multiple Cadweld Multi

Data Solutions

CODICE A CATALOGO

KITCDMV01



CARATTERISTICHE

Stampo versatile che consente di produrre una varietà di connessioni

Il Sistema autosigillante brevettato impedisce la perdita di metallo saldato

La struttura di compressione compatta consente di allineare facilmente i conduttori

Guida con istruzioni senza problemi di lingua

Il sistema di facile utilizzo completa le saldature in pochi secondi

ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Numero articolo: 167782

È conforme a: Collegamento permanente EN IEC® 62561-1

Typen des ERICO CADWELD MULTI Mehrfach-Verbinder							
Gießtiegel-Stil	Menge des benötigten Füllmaterials	Maximale Leitergröße	Maximale Bus/Klemmengröße	Maximale Bewehrungsstabgröße, Metrisch	Maximale Bewehrungsstabgröße, US	Tiefenerder Durchmesser, nominal	Tiefenerder Durchmesser, tatsächlich
Massives oder verseiltes Kupferkabel zu massivem oder verseiltem Kupferkabel							
SS	2	50 mm ² Litze; 1/0 Litze	-	-	-	-	-
SC	2	50 mm ² Litze; 1/0 Litze	-	-	-	-	-
PA	2	50 mm ² Litze; 1/0 Litze	-	-	-	-	-
PA	2	50 mm ² Litze; 1/0 Litze	-	-	-	-	-
XA	2	50 mm ² Litze; 1/0 Litze	-	-	-	-	-
GG	2	50 mm ² Litze; 1/0 Litze	-	-	-	-	-
GJ	2	50 mm ² Litze; 1/0 Litze	-	-	-	-	-
GF	2	50 mm ² Litze; 1/0 Litze	-	-	-	-	-
GW	2	50 mm ² Litze; 1/0 Litze	-	-	-	-	-
XB	3	50 mm ² Litze; 1/0 Litze	-	-	-	-	-
PP	2	50 mm ² Litze; 1/0 Litze	-	-	-	-	-
PK	2	50 mm ² Litze; 1/0 Litze	-	-	-	-	-
GE	2	50 mm ² Litze; 1/0 Litze	-	-	-	-	-
PG	2	50 mm ² Litze; 1/0 Litze	-	-	-	-	-
TD	2	25 mm ² Litze; #4 Litze	-	-	-	-	-
TE	2	25 mm ² Litze; #4 Litze	-	-	-	-	-

TF	2	25 mm ² Litze; #4 Litze	-	-	-	-	-
Massives oder verseiltes Kupferkabel zu Bewehrungsstab							
RG	2	50 mm ² Litze; 1/0 Litze	-	10 mm	#3.	-	-
RH	2	50 mm ² Litze; 1/0 Litze	-	10 mm	#3.	-	-
RK	2	50 mm ² Litze; 1/0 Litze	-	10 mm	#3.	-	-
RD	3	50 mm ² Litze; 1/0 Litze	-	10 mm	#3.	-	-
Kupfer oder Stahlband zu Bewehrungsstab							
RF	2	-	30 x 3,5 mm	10 mm	#3.	-	-
Kupferband zu Kupferband							
BB	2	-	30 x 3,5 mm	-	-	-	-
CG	3	-	30 x 3,5 mm	-	-	-	-
BG	3	-	30 x 3 mm	-	-	-	-
EB	3	-	30 x 3 mm	-	-	-	-
Massives oder verseiltes Kupferkabel zu Kupfer oder Stahl Bus/Klemme							
HA	2	50 mm ² Litze; 1/0 Litze	30 x 3,5 mm	-	-	-	-
HC	2	50 mm ² Litze; 1/0 Litze	30 x 3,5 mm	-	-	-	-
HS	3	50 mm ² Litze; 1/0 Litze	30 x 3,5 mm	-	-	-	-
HT	3	50 mm ² Litze; 1/0 Litze	30 x 3,5 mm	-	-	-	-
GL	2	50 mm ² Litze; 1/0 Litze	30 x 3,5 mm	-	-	-	-
LA	2	50 mm ² Litze; 1/0 Litze	30 x 3,5 mm	-	-	-	-
LJ	2	50 mm ² Litze; 1/0 Litze	30 x 3,5 mm	-	-	-	-
LE	2	50 mm ² Litze; 1/0 Litze	30 x 3,5 mm	-	-	-	-
Verzinktes Stahlband zu verzinktem Stahlband							
BB	2	-	30 x 3 mm	-	-	-	-

CG	3	-	30 x 3 mm	-	-	-	-
Massives oder verseiltes Kupferkabel zu Erdungsstäbe							
TG	2	10 mm ² Litze; #6 Litze	-	-	-	1/2" - 3/4"	12,8 - 17,3 mm
GT	2	10 mm ² Litze; #6 Litze	-	-	-	1/2" - 3/4"	12,8 - 17,3 mm
GR	2	10 mm ² Litze; #6 Litze	-	-	-	1/2" - 3/4"	12,8 - 17,3 mm
GT	3	10 mm ² Litze; #6 Litze	-	-	-	1/2" - 3/4"	12,8 - 17,3 mm
GR	3	10 mm ² Litze; #6 Litze	-	-	-	1/2" - 3/4"	12,8 - 17,3 mm
Kupferband zu Erdungsstange							
CN	2	-	30 x 3,5 mm	-	-	1/2" - 3/4"	12,8 - 17,3 mm
CP	2	-	30 x 3,5 mm	-	-	1/2" - 3/4"	12,8 - 17,3 mm
CN	3	-	30 x 2,5 mm - 30 x 3 mm	-	-	1/2" - 3/4"	12,8 - 17,3 mm
CP	3	-	30 x 2,5 mm - 30 x 3 mm	-	-	1/2" - 3/4"	12,8 - 17,3 mm
Verzinktes Stahlband zu Erdungsstange							
CN	3	-	30 x 0,5 mm - 30 x 3,5 mm	-	-	1/2" - 3/4"	12,8 - 17,3 mm
CP	3	-	30 x 0,5 mm - 30 x 3,5 mm	-	-	1/2" - 3/4"	12,8 - 17,3 mm

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE