

# Distributore potenza unipolare, 400 A IEC, cavo in linea, carico 12 cavi, rame

## Data Solutions

### CODICE A CATALOGO

**UD-400112CU**



### CERTIFICAZIONI



### CARATTERISTICHE

I blocchi in rame stagnato permettono connessioni con conduttori in rame o alluminio

La copertura di fissaggio a vite è incernierata e rimovibile

Il design permette l'ispezione visiva del conduttore e la conferma della connessione

Possibilità di comporre sistemi modulari multipolari

Si fissa facilmente su una guida DIN o si monta facilmente a un quadro per mezzo di viti

Rapporto di riempimento del 95%

Conforme a RoHS

Conforme alla norma EN 45545, con ottenimento di una classificazione HL3 per il capitolo R23 e di una classificazione HL2 per il capitolo R22

Non contiene alogeni

Su richiesta, può essere realizzato in altri colori

## ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

---

Numero articolo: 569052

Finitura: Rivestito in stagno

Massimo valore nominale di corrente, IEC: 400A

Massimo valore nominale di corrente, UL/CSA: 335A

Collegamento lato linea: Cavo

Collegamento lato carico: 12 cavi

Materiale: Rame; Termoplastici

Dimensioni massime conduttore lato linea, IEC: 185 mm<sup>2</sup>

Dimensioni massime conduttore lato carico, IEC: 10 mm<sup>2</sup>

Tensione massima di lavoro, IEC (Ui): 1000; 1500

Tensione massima di lavoro, UL (Vin): 1000

Corrente di tenuta a breve termine (Icw) 1s: 24.5kA

Valore di picco della corrente di corto circuito (Ipk): 51kA

Corrente di corto circuito condizionale nominale (Icc): 24.3kA

Corrente nominale di corto circuito (SCCR): 10kA

Numero di collegamenti lato linea: 1

Dimensione del filo a trefoli compatti lato linea: 95 - 185 mm<sup>2</sup>

Dimensione del filo lato linea: 3 - 400

Numero di collegamenti lato carico: 12

Dimensione trefoli compatti lato carico: (12) 2,5 - 10 mm<sup>2</sup>

Dimensione trefoli lato carico - boccola: (12) 2,5 - 10 mm<sup>2</sup>

Dimensione filo lato carico: (12) n. 14 - n. 6

Classificazione della cassa: IP 20

Profondità (D): 50mm

Altezza (H): 96mm

Larghezza (W): 55.73mm

Peso unitario: 0.4kg

Dettagli della certificazione: UL® 1059

Classificazione dell'inflammabilità: UL® 94V-0

È conforme a: IEC® 60947-7-1

## INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE


---

Aumenta il numero di connessioni in uscita , usando un ponticello sul distributore con il valore max di corrente, IEC fino a 160 A.

Distributori con 1000 VAC/DC di tensione d'esercizio , UL , sono ideali per le applicazioni nel solare.

| Linee guida di progettazione per blocchi di distribuzione, blocchi di potenza e terminali di alimentazione |     |     |     |      |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|
| Declassamento in base alla temperatura ambiente* (°C) per mantenere una temperatura di esercizio di 85 °C  |     |     |     |      |      |      |      |      |      |      |
| Temperatura ambiente (°C)                                                                                  | 30° | 35° | 40° | 45°  | 50°  | 55°  | 60°  | 65°  | 70°  | 75°  |
| Coefficiente di declassamento (d)                                                                          | 1   | 1   | 1   | 0,94 | 0,88 | 0,82 | 0,75 | 0,67 | 0,58 | 0,47 |
| *ambiente intorno ai blocchi terminali all'interno della recinzione                                        |     |     |     |      |      |      |      |      |      |      |

SCHEMI



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su [www.nvent.com](http://www.nvent.com) e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE