


# Ripiano Varistar 19", fisso, 75 kg, RAL 7035, 600W 800D

## Data Solutions

**CODICE A CATALOGO**

**22130-305**



Ripiano Varistar 19", fisso, 75 kg.

## CERTIFICAZIONI



## CARATTERISTICHE

---

Capacità di carico statico 75 kg

St, 1,5 mm

Incl. Massa/messa a terra

Larghezza 495 mm

Per il montaggio su quattro montaggi a pannello/scorrevole da 19"

## ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

---

Larghezza: 495mm

Profondità: 800mm

Quantità nella confezione: 1

Colore: Grigio chiaro

Codice colore: RAL 7035

Finitura: Verniciato a polvere

Altezza: 700mm

Lunghezza: 642mm

Materiale: Acciaio

Famiglia di prodotti: Varistar CP

Tipo di prodotto: Ripiano

Tipo: Profondità completa

Gross Weight: 4.38kg

## AVVERTIMENTO

---

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su [www.nvent.com](http://www.nvent.com) e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**

©2026 nVent. Tutti i marchi e i loghi nVent sono di proprietà o concessi in licenza da nVent Services GmbH o dalle sue affiliate. Tutti gli altri marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari. nVent si riserva il diritto di modificare le specifiche senza preavviso.

Questo documento è generato dal sistema.