

# Armadietto server Varistar CP

## Data Solutions



Telaio in acciaio saldato per requisiti di carico statico elevato. Predisposto per l'integrazione di 19" delle risorse IT.

### CARATTERISTICHE

Armadietto preconfigurato e pronto all'uso

Capacità statica di carico fino a 1600 kg, dinamica 1000 kg

Classe di protezione ingresso IP 20

Possibilità di installazione di diverse apparecchiature IT

Pannelli pneumatici integrati per il raffreddamento anteriore e posteriore

Può essere facilmente integrato nel sistema di contenimento della corsia

### SPECIFICHE

<b>Carico statico:</b>	1600kg
<b>Tipo di prodotto:</b>	Rack
<b>Codice colore del rivestimento:</b>	RAL 7021
<b>Materiale del telaio:</b>	Acciaio

Table 1/2

Codice a catalogo	Altezza del rack	Altezza	Materiale del rivestimento	Larghezza	Colore del rivestimento	Profondità
-------------------	------------------	---------	----------------------------	-----------	-------------------------	------------

10630-020	47U	2200mm	Acciaio	800mm	Grigio nero	1200mm
10630-019	47U	2200mm	Acciaio	600mm	Grigio nero	1200mm
10630-026	47U	2200mm	Acciaio	800mm	Grigio nero	1200mm
10630-023	42U	2000mm	Acciaio	600mm	Grigio nero	1200mm
10630-017	42U	2000mm	Acciaio	600mm	Grigio nero	1200mm
10630-018	42U	2000mm	Acciaio	800mm	Grigio nero	1200mm
10630-024	42U	2000mm	Acciaio	800mm	Grigio nero	1200mm
10630-025	47U	2200mm	Acciaio	600mm	Grigio nero	1200mm

Table 2/2

Codice a catalogo	Tipo	Quantità nella confezione	Carico dinamico	Finitura	Materiale
10630-020	Standard	1	1000kgf	Verniciato a polvere	Acciaio
10630-019	Standard	1	1000kgf	Verniciato a polvere	Acciaio
10630-026	Fianco a fianco	1	1000kgf	Verniciato a polvere	Acciaio
10630-023	Fianco a fianco	1	1000kgf	Verniciato a polvere	Acciaio
10630-017	Standard	1	1000kgf	Verniciato a polvere	Acciaio
10630-018	Standard	1	1000kgf	Verniciato a polvere	Acciaio
10630-024	Fianco a fianco	1	1000kgf	Verniciato a polvere	Acciaio
10630-025	Fianco a fianco	1	1000kgf	Verniciato a polvere	Acciaio

## AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su [www.nvent.com](http://www.nvent.com) e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**

©2026 nVent. Tutti i marchi e i loghi nVent sono di proprietà o concessi in licenza da nVent Services GmbH o dalle sue affiliate. Tutti gli altri marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari. nVent si riserva il diritto di modificare le specifiche senza preavviso.

Questo documento è generato dal sistema.