

# Kit modulo CABINA



## CERTIFICAZIONI



## CARATTERISTICHE

I moduli forniscono la flessibilità per selezionare la distanza tra fasi e supporti

Installazione facile e veloce

Isolatori privi di alogeni

Conforme a RoHS

## SPECIFICHE

<b>Corrente di applicazione tipica nominale:</b>	400 - 4500 A
<b>Tensione massima di lavoro, IEC (Ui):</b>	1000;1500
<b>Temperatura di funzionamento:</b>	-40 to 130 °C
<b>Finitura:</b>	Elettrozincato
<b>Materiale:</b>	Acciaio;Poliammide rinforzato con fibra di vetro
<b>È conforme a:</b>	IEC® 60439,1;IEC® 61439,1;IEC® 60695-2-11 (prova del filo incandescente 960 °C)
<b>Classificazione dell'infiammabilità:</b>	UL® 94V-0

Table 1/2

Codice a catalogo	Numero articolo	Barre per fase	Larghezza barra colletttrice	Spessore della barra	Profondità (D)	Larghezza (W)
CABS4-5T-MOD	549370	1 - 4	30 - 125 mm	5 mm	39mm	75 mm
CABS2-10T-MOD	549380	1 - 2	30 - 120 mm	10 mm	39mm	75 mm
CABS3-10T-MOD	549390	1 - 3	30 - 120 mm	10 mm	39mm	100 mm

Table 2/2

Codice a catalogo	Numero articolo	Peso unitario
CABS4-5T-MOD	549370	0.39 kg
CABS2-10T-MOD	549380	0.37 kg
CABS3-10T-MOD	549390	0.45 kg

## INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

I moduli CABS devono essere installati su profili di alluminio CABS-APP.

## SCHEMI



## AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su [www.nvent.com](http://www.nvent.com) e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

**Nord America**

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza  
clienti

Opzione 2 – Assistenza  
tecnica

**Europa**

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

**Europa**

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

**APAC**

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**