

Kit modulo CABINA con neutro



CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

I moduli forniscono la flessibilità per selezionare la distanza tra fasi e supporti

Installazione facile e veloce

Isolatori privi di alogeni

Conforme a RoHS

SPECIFICHE

| | |
|--|---|
| Corrente di applicazione tipica nominale: | 400 - 4500 A |
| Tensione massima di lavoro, IEC (Ui): | 1000;1500 |
| Temperatura di funzionamento: | -40 to 130 °C |
| Finitura: | Elettrozincato |
| Materiale: | Acciaio;Poliammide rinforzato con fibra di vetro |
| È conforme a: | IEC® 60439,1;IEC® 61439,1;IEC® 60695-2-11 (prova del filo incandescente 960 °C) |
| Classificazione dell'infiammabilità: | UL® 94V-0 |

Table 1/2

| Codice a catalogo | Numero articolo | Barre per fase | Larghezza barra colletttrice | Spessore della barra | Profondità (D) | Larghezza (W) |
|-------------------|-----------------|----------------|------------------------------|----------------------|----------------|---------------|
| CABS4-5TN-MOD | 549340 | 1 - 4 | 30 - 125 mm | 5 mm | 39mm | 75 mm |
| CABS2-10TN-MOD | 549350 | 1 - 2 | 30 - 120 mm | 10 mm | 39mm | 75 mm |
| CABS3-10TN-MOD | 549360 | 1 - 3 | 30 - 120 mm | 10 mm | 39mm | 100 mm |

Table 2/2

| Codice a catalogo | Numero articolo | Peso unitario |
|-------------------|-----------------|---------------|
| CABS4-5TN-MOD | 549340 | 0.5 kg |
| CABS2-10TN-MOD | 549350 | 0.48 kg |
| CABS3-10TN-MOD | 549360 | 0.58 kg |

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

I moduli CABS devono essere installati su profili di alluminio CABS-APP.

SCHEMI



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza
clienti

Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE