

## Profondità profilo interno, DIP



The DIP profile system is a 40 mm wide and 25 mm high profile, which can be mounted on the enclosure depth. It can also be used in combination with CLPF and CLPK profiles. Two rows of holes patterns for cage nut fixing and self-tapping screws are provided. DIP profiles are not compatible with adjustment in depth of the mounting plate.

### CARATTERISTICHE

---

Descrizione: Il profilo del profilo DIP è di 40 mm di larghezza e di 25 mm di profondità, che può essere montato sulla profondità della custodia. Può anche essere utilizzato in combinazione con i profili CLPF e CLPK. Sono previste due file di fori per fissaggio a dado e viti autofilettanti. I profili DIP non sono compatibili con la regolazione in profondità della piastra di montaggio.

Materiale: Acciaio zincato.

Quantità nell'imballaggio: 4 profili inclusi accessori di fissaggio.

## SPECIFICHE

**Spessore:** 1.5mm  
**Materiale:** Lamiera d'acciaio  
**Finitura:** Zincato

Table 1/1

Codice a catalogo	Altezza	Larghezza	Profondità	Carico nominale	Materiale della cassa
DIP210	40mm	25mm	210mm	150N	Lamiera d'acciaio
DIP300	40mm	25mm	300mm	150N	Lamiera d'acciaio
DIP400	40mm	25mm	400mm	150N	Lamiera d'acciaio
DIP260	40mm	25mm	260mm	150N	Lamiera d'acciaio

## AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su [www.nvent.com](http://www.nvent.com) e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**