

## Sportello interno, UID



I display e gli indicatori possono essere montati su una superficie all'interno della cassa in modo da coprire altri componenti e, al contempo, impedire l'accesso non autorizzato.

### CARATTERISTICHE

Descrizione: Per regolatori, indicatori, lampade, ecc. Le cerniere possono essere montate per consentire l'apertura a destra o a sinistra. Serratura DIN con inserto da 3 mm. Distanza tra UID e porta dell'armadio: 48 mm.

Materiale: Fibra di vetro rinforzata Poliestere.

Finitura: RAL 7035.

Protezione: IP 20.

Fornitura: 1 pezzo con accessori di montaggio.

A plain door to be mounted inside a wall mounted enclosure

Additional mounting surface providing two levels of access

Non authorized personnel have access to the controls on the inner door only

This accessory is often used in enclosures with glazed door

## SPECIFICHE

<b>Materiale:</b>	Polimero rinforzato con fibra di vetro
<b>Colore:</b>	Grigio chiaro
<b>Codice colore:</b>	RAL 7035
<b>Finitura:</b>	Liscio opaco

Table 1/1

Codice a catalogo	Altezza	Larghezza
UID5075	500mm	750mm
UID5050	500mm	500mm
UID10050	1000mm	500mm
UID7550	750mm	500mm
UID7575	750mm	750mm
UID10075	1000mm	750mm

## AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su [www.nvent.com](http://www.nvent.com) e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**