

Piastre di smistamento, MM



La piastra porta connettori può essere montata facilmente, garantendo l'isolamento della cassa e, allo stesso tempo, la facile installazione dei connettori.

CARATTERISTICHE

Descrizione: Setto divisorio fra due armadi, o da usarsi in combinazione con una porta laterale rialzata (DNSR). Modelli preforati per connettori a 24 pin. Con piastre di copertura MMG può essere adattato a connettori a 16 pin. Da montare con kit staffa CCJ06.

Materiale: Acciaio zincato da 2mm.

Quantità nell'imballaggio: 1 pezzo.

Specifiche di montaggio: Aggiungere CCJ06. Aggiungere porta laterale rialzata DNSR per la copertura e la protezione della connessione.. Aggiungere piastre di copertura MMG per le forature non utilizzate o per l'adattamento a diverse dimensioni del connettore.

SPECIFICHE

Spessore: 2mm
Finitura: Placcato
Materiale: Zinco

Table 1/1

Codice a catalogo	Altezza	Larghezza	Profondità	Materiale della cassa
MM1806	1800mm	12.5mm	600mm	Zinco
MM2006	2000mm	12.5mm	600mm	Zinco
MM2005	2000mm	12.5mm	500mm	Zinco
MM1805	1800mm	12.5mm	500mm	Zinco

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE