


## Piastre di montaggio ad altezza parziale, MPP



Questa piccola piastra di montaggio occupa solo una parte della cassa ed è ideale quando si necessita di più spazio di montaggio per altri componenti che non richiedono una piastra di montaggio. Può essere completamente attrezzata prima di essere installata in posizione da una sola persona.

### CARATTERISTICHE

Descrizione: Assemblata direttamente sui telai degli armadi o sui profili a scatto (CLPK). Lo speciale design della staffa ne consente il montaggio ad una sola persona. Può essere montata in ogni posizione di altezza o profondità in accordo con la foratura a passo 25 mm. Nelle giuste dimensioni possono essere impiegate anche sui lati dell'armadio.

Materiale: Acciaio elettrozincato da 3 mm.

Quantità nell'imballaggio: 1 piastra con accessori di montaggio.

Specifiche di montaggio: Aggiungere CLPK per la regolazione in profondità.

Nota: MPP può essere montato in ambedue le direzioni.

## SPECIFICHE

**Spessore:** 3mm  
**Finitura:** Zincato  
**Materiale:** Lamiera d'acciaio

Table 1/1

Codice a catalogo	Altezza	Larghezza	Profondità	Altezza cassa compatibile	Larghezza cassa compatibile	Materiale della cassa
MPP0804	694mm	294mm	25mm	800mm	400mm	Lamiera d'acciaio
MPP1004	894mm	294mm	25mm	1000mm	400mm	Lamiera d'acciaio
MPP1206	1094mm	494mm	25mm	1200mm	600mm	Lamiera d'acciaio
MPP0606	494mm	494mm	25mm	600mm	600mm	Lamiera d'acciaio
MPP1204	1094mm	294mm	25mm	1200mm	400mm	Lamiera d'acciaio
MPP0808	694mm	694mm	25mm	800mm	800mm	Lamiera d'acciaio
MPP0610	494mm	894mm	25mm	600mm	1000mm	Lamiera d'acciaio
MPP0805	694mm	394mm	25mm	800mm	500mm	Lamiera d'acciaio
MPP0604	494mm	294mm	25mm	600mm	400mm	Lamiera d'acciaio
MPP0405	294mm	394mm	25mm	400mm	500mm	Lamiera d'acciaio
MPP0605	494mm	394mm	25mm	600mm	500mm	Lamiera d'acciaio
MPP1008	894mm	694mm	25mm	1000mm	800mm	Lamiera d'acciaio
MPP0404	294mm	294mm	25mm	400mm	400mm	Lamiera d'acciaio
MPP0608	494mm	694mm	25mm	600mm	800mm	Lamiera d'acciaio

## AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su [www.nvent.com](http://www.nvent.com) e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**