

# Refrigeratore con montaggio laterale, WAL



nVent HOFFMAN Wall Mount Chillers are designed to mount on the wall or door of a Battery Energy Storage system enclosure. They provide efficient, precise liquid cooling for batteries to optimize operation.

## STANDARD INDUSTRIALI

---

UL/cUL listed; file SA6453

CE

IP55

## CARATTERISTICHE

---

Refrigeratore raffreddato ad aria che fornisce il raffreddamento a liquido delle batterie nei sistemi di stoccaggio dell'energia a batteria

Capacità di raffreddamento da 14 kW

Componenti a velocità variabile per un'elevata efficienza

Preciso controllo della temperatura dei fluidi

Ampio intervallo di temperatura ambiente

## SPECIFICHE

Table 1/1

Codice a catalogo	Capacità nominale Watt a 50 Hz	Capacità nominale Watt a 60 Hz	Tipo di fluido	Tensione nominale	Frequenza nominale	Refrigerante
WALA5	14000W	14000W	Acqua	400V, 460V	50 – 60Hz	R513A

## AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su [www.nvent.com](http://www.nvent.com) e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**