

Tiranterie laterali, PA



Questi pannelli laterali per zoccolo chiudono lo spazio aggiuntivo al di sotto della cassa, se necessario.

CARATTERISTICHE

Descrizione: Coperture laterali per lo zoccolo P, rinforzato da bordi ripiegati.

Materiale: Lamiera di acciaio da 1.5 mm.

Finitura: Verniciatura a polvere RAL 7022 bucciato.

Quantità nell'imballaggio: 2 pezzi per l'altezza da 100 mm e 4 pezzi per l'altezza da 200 mm.

SPECIFICHE

Spessore:	1.5mm
Materiale:	Lamiera d'acciaio
Finitura:	Verniciato a polvere
Codice colore:	RAL 7022
Colore:	Grigio ombra

Table 1/1

Codice a catalogo	Altezza	Larghezza	Profondità	Profondità cassa compatibile	Materiale della cassa	Famiglia di prodotti
PA2026	200mm	114mm	21mm	260mm	Lamiera d'acciaio	Montaggio a parete
PA2030	200mm	154mm	21mm	300mm	Lamiera d'acciaio	Montaggio a parete
PA1026	100mm	114mm	21mm	260mm	Lamiera d'acciaio	Montaggio a parete
PA1040	100mm	254mm	21mm	400mm	Lamiera d'acciaio	Montaggio a parete
PA2040	200mm	254mm	21mm	400mm	Lamiera d'acciaio	Montaggio a parete
PA1030	100mm	154mm	21mm	300mm	Lamiera d'acciaio	Montaggio a parete

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE