

## Porta finestra, ADT



É possibile visionare i componenti elettrici mentre la porta è chiusa, ciò impedisce l'accesso al personale non autorizzato e mantiene la protezione dell'ingresso.

### CARATTERISTICHE

Descrizione: Sostituisce la porta standard, fornisce una chiara visione dei componenti installati all'interno. Permette il montaggio di qualsiasi tipo di chiusura.

Materiale: Lamiera d'acciaio da 1,2 mm / 1,5 mm per cassette con altezza o larghezza pari a 500 mm o maggiore / 2 mm per cassette con altezza o larghezza pari a 800 mm o maggiore, e vetro acrilico trasparente da 3 mm.

Finitura: Verniciatura a polvere RAL 7035 bucciato.

Protezione: Conforme a IP 55.

Quantità nell'imballaggio: 1 porta.

## SPECIFICHE

|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| <b>Colore:</b>        | Grigio chiaro        |
| <b>Materiale:</b>     | Lamiera d'acciaio    |
| <b>Finitura:</b>      | Verniciato a polvere |
| <b>Codice colore:</b> | RAL 7035             |

Table 1/1

| Codice a catalogo | Altezza | Larghezza | Profondità | Spessore | Quantità dispositivo di bloccaggio | Dimensioni finestrino |
|-------------------|---------|-----------|------------|----------|------------------------------------|-----------------------|
| ADT06040R5        | 595mm   | 394mm     | 15mm       | 1.5mm    | 2                                  | 459 x 243mm           |
| ADT12060R5        | 1195mm  | 595mm     | 15mm       | 2mm      | 1                                  | 1059 x 427mm          |
| ADT04030R5        | 395mm   | 294mm     | 15mm       | 1.2mm    | 1                                  | 259 x 143mm           |
| ADT06060R5        | 595mm   | 595mm     | 15mm       | 1.5mm    | 2                                  | 459 x 443mm           |
| ADT10080R5        | 995mm   | 795mm     | 15mm       | 2mm      | 1                                  | 859 x 627mm           |
| ADT04040R5        | 395mm   | 394mm     | 15mm       | 1.2mm    | 1                                  | 259 x 143mm           |
| ADT03030R5        | 295mm   | 294mm     | 15mm       | 1.2mm    | 1                                  | 159 x 143mm           |
| ADT06050R5        | 595mm   | 495mm     | 15mm       | 1.5mm    | 2                                  | 459 x 343mm           |
| ADT12080R5        | 1195mm  | 795mm     | 15mm       | 2mm      | 1                                  | 1059 x 627mm          |
| ADT07050R5        | 695mm   | 495mm     | 15mm       | 1.5mm    | 2                                  | 559 x 343mm           |
| ADT05030R5        | 495mm   | 294mm     | 15mm       | 1.5mm    | 1                                  | 359 x 143mm           |
| ADT05040R5        | 495mm   | 394mm     | 15mm       | 1.5mm    | 1                                  | 359 x 243mm           |
| ADT10060R5        | 995mm   | 595mm     | 15mm       | 2mm      | 1                                  | 859 x 427mm           |
| ADT08060R5        | 795mm   | 595mm     | 15mm       | 2mm      | 2                                  | 659 x 443mm           |
| ADT03025R5        | 295mm   | 245mm     | 15mm       | 1.2mm    | 1                                  | 159 x 93mm            |

## INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

\* Serratura a cariglione su 3 punti. Non adatto per AFS.

## AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su [www.nvent.com](http://www.nvent.com) e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**