


Pannello frontale ATCA, St, rinforzato, con caricamento a molla



Pannello frontale AdvancedTCA per manico IEA caricato a molla con terminale pressofuso.

CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Configurazione: Pannello frontale con impugnatura IEA (con/senza caricamento a molla)


SPECIFICHE

Profondità (D):	1mm
Larghezza rack:	6HP
Altezza del rack:	8U
Tipo di accessorio:	Pannello frontale
Tipo di prodotto:	Pannello frontale
Materiale:	Acciaio inossidabile

Table 1/1

Codice a catalogo	Quantità nella confezione	Tipo di maniglia	Finitura anteriore	Finitura posteriore	Altezza (H)	Larghezza (W)
31596-791	1	Stantuffo	Grezzo	Grezzo	323.15mm	29mm
31596-792	1	Leva	Grezzo	Grezzo	323.15mm	29mm

SCHEMI



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

North America

All locations

+1.763.422.2661

Chat with us:

nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany

+49.7082.794.0

Betschdorf, France

+33.3.88.90.64.90

Warsaw, Poland

+48.22.209.98.35

Assago, Italy

+39.02.932.7141

Chat with us:

nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China

+86.21.2412.6943

Qingdao, China

+86.532.8771.6101

Singapore

+65.6768.5800

Shin-Yokohama, Japan

+81.45.476.0271

Chat with us:

nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab

Emirates

+971.4.378.1700

Bangalore, India

+91.80.6715.2001

Istanbul, Turkey

+90.216.250.7374

Chat with us:

nvent.com/schroff



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE