


# Backplane seriale CPCI



I backplane seriali CompactPCI nVent SCHROFF supportano le velocità di trasferimento dati più elevate con PCIe fino a Gen 3, 10GbE, USB 3,0 e S-ATA Rev. 3,0

## CERTIFICAZIONI



## CARATTERISTICHE

Conforme alla specifica PICMG CompactPCI Serial (CPCI-S.0 R2.0)

Connettore utility sul retro del backplane

Centraggio meccanico e codifica/codifica a nastro in acciaio inox su tutte le fessure anteriori e posteriori completamente attrezzate

## SPECIFICHE

Table 1/2

Codice a catalogo	Tipo di prodotto	Numero di scanalature	Altezza del rack	Tipo di backplane	Slot di sistema	Larghezza asola
23007-661	Backplane	1	3U	CompactPCI seriale, senza bus		4HP
23007-641	Backplane	1	3U	CompactPCI seriale, senza bus		4HP

<b>Codice a catalogo</b>	<b>Tipo di prodotto</b>	<b>Numero di scanalature</b>	<b>Altezza del rack</b>	<b>Tipo di backplane</b>	<b>Slot di sistema</b>	<b>Larghezza asola</b>
23007-681	Backplane	1	3U	CompactPCI seriale, senza bus		4HP
23007-621	Backplane	1	3U	CompactPCI seriale, senza bus		4HP
23007-679	Backplane	9	3U	CompactPCI seriale con Ethernet Star	Destra	4HP
23007-668	Backplane	8	3U	CompactPCI seriale con Ethernet Star	Sinistra	4HP
23007-629	Backplane	9	3U	CompactPCI seriale con Ethernet Star	Sinistra	4HP
23007-669	Backplane	9	3U	CompactPCI seriale con Ethernet Star	Sinistra	4HP
23007-676	Backplane	6	3U	CompactPCI seriale con Ethernet Star	Destra	4HP
23007-677	Backplane	7	3U	CompactPCI seriale con Ethernet Star	Destra	4HP
23007-628	Backplane	8	3U	CompactPCI seriale con Ethernet Star	Sinistra	4HP
23007-636	Backplane	6	3U	CompactPCI seriale con Ethernet Star	Destra	4HP
23007-627	Backplane	7	3U	CompactPCI seriale con Ethernet Star	Sinistra	4HP
23007-682	Backplane	2	3U	CompactPCI seriale con Ethernet Full-mesh	Sinistra	4HP
23007-683	Backplane	3	3U	CompactPCI seriale con Ethernet Full-mesh	Sinistra	4HP

Codice a catalogo	Tipo di prodotto	Numero di scanalature	Altezza del rack	Tipo di backplane	Slot di sistema	Larghezza asola
23007-667	Backplane	7	3U	CompactPCI seriale con Ethernet Star	Sinistra	4HP
23007-695	Backplane	5	3U	CompactPCI seriale con Ethernet Full-mesh	Destra	4HP
23007-655	Backplane	5	3U	CompactPCI seriale con Ethernet Full-mesh	Destra	4HP
23007-637	Backplane	7	3U	CompactPCI seriale con Ethernet Star	Destra	4HP
23007-654	Backplane	4	3U	CompactPCI seriale con Ethernet Full-mesh	Destra	4HP

Table 2/2

Codice a catalogo	Tipo di prodotto	Numero di scanalature	Altezza del rack	Tipo di backplane	Slot di sistema	Larghezza asola
23007-653	Backplane	3	3U	CompactPCI seriale con Ethernet Full-mesh	Destra	4HP
23007-639	Backplane	9	3U	CompactPCI seriale con Ethernet Star	Destra	4HP
23007-649	Backplane	9	3U	CompactPCI seriale con Ethernet Full-mesh	Sinistra	4HP
23007-645	Backplane	5	3U	CompactPCI seriale con Ethernet Full-mesh	Sinistra	4HP
23007-644	Backplane	4	3U	CompactPCI seriale con Ethernet Full-mesh	Sinistra	4HP
23007-643	Backplane	3	3U	CompactPCI seriale con Ethernet Full-mesh	Sinistra	4HP

Codice a catalogo	Tipo di prodotto	Numero di scanalature	Altezza del rack	Tipo di backplane	Slot di sistema	Larghezza asola
23007-642	Backplane	2	3U	CompactPCI seriale con Ethernet Full-mesh	Sinistra	4HP
23007-685	Backplane	5	3U	CompactPCI seriale con Ethernet Full-mesh	Sinistra	4HP
23007-605	Backplane	5	3U	CompactPCI seriale con Ethernet Full-mesh	Destra	4HP
23007-689	Backplane	9	3U	CompactPCI seriale con Ethernet Full-mesh	Sinistra	4HP
23007-684	Backplane	4	3U	CompactPCI seriale con Ethernet Full-mesh	Sinistra	4HP
23007-693	Backplane	3	3U	CompactPCI seriale con Ethernet Full-mesh	Destra	4HP
23007-615	Backplane	5	3U	CompactPCI seriale con Ethernet Full-mesh	Destra	4HP
23007-694	Backplane	4	3U	CompactPCI seriale con Ethernet Full-mesh	Destra	4HP

Table 1/2

Codice a catalogo	Tipo di connettore	Tipo di connettore di alimentazione	Tipo di connettore di servizio	Larghezza	Quantità nella confezione
23007-661	AirMax VS	Microfit	MicroMatch, 10 pin	19.3mm	1
23007-641	AirMax VS	Microfit	MicroMatch, 10 pin	19.3mm	1
23007-681	AirMax VS	Microfit	MicroMatch, 10 pin	19.3mm	1

<b>Codice a catalogo</b>	<b>Tipo di connettore</b>	<b>Tipo di connettore di alimentazione</b>	<b>Tipo di connettore di servizio</b>	<b>Larghezza</b>	<b>Quantità nella confezione</b>
23007-621	AirMax VS	Microfit	MicroMatch, 10 pin	19.3mm	1
23007-679	AirMax VS	Connettori di alimentazione per capicorda M4	MicroMatch, 10 pin	181.9mm	1
23007-668	AirMax VS	Connettori di alimentazione per capicorda M4	MicroMatch, 10 pin	161.6mm	1
23007-629	AirMax VS	Connettori di alimentazione per capicorda M4	MicroMatch, 10 pin	181.9mm	1
23007-669	AirMax VS	Connettori di alimentazione per capicorda M4	MicroMatch, 10 pin	181.9mm	1
23007-676	AirMax VS	Connettori di alimentazione per capicorda M4	MicroMatch, 10 pin	120.9mm	1
23007-677	AirMax VS	Connettori di alimentazione per capicorda M4	MicroMatch, 10 pin	141.2mm	1
23007-628	AirMax VS	Connettori di alimentazione per capicorda M4	MicroMatch, 10 pin	161.6mm	1
23007-636	AirMax VS	Connettori di alimentazione per capicorda M4	MicroMatch, 10 pin	120.9mm	1
23007-627	AirMax VS	Connettori di alimentazione per capicorda M4	MicroMatch, 10 pin	141.2mm	1
23007-682	AirMax VS	Connettori di alimentazione per capicorda M4	MicroMatch, 10 pin	39.6mm	1
23007-683	AirMax VS	Connettori di alimentazione per capicorda M4	MicroMatch, 10 pin	60mm	1
23007-667	AirMax VS	Connettori di alimentazione per capicorda M4	MicroMatch, 10 pin	141.2mm	1
23007-695	AirMax VS	Connettori di alimentazione per capicorda M4	MicroMatch, 10 pin	100.6mm	1

Codice a catalogo	Tipo di connettore	Tipo di connettore di alimentazione	Tipo di connettore di servizio	Larghezza	Quantità nella confezione
23007-655	AirMax VS	Connettori di alimentazione per capicorda M4	MicroMatch, 10 pin	100.6mm	1
23007-637	AirMax VS	Connettori di alimentazione per capicorda M4	MicroMatch, 10 pin	141.2mm	1
23007-654	AirMax VS	Connettori di alimentazione per capicorda M4	MicroMatch, 10 pin	80.3mm	1

Table 2/2

Codice a catalogo	Tipo di connettore	Tipo di connettore di alimentazione	Tipo di connettore di servizio	Larghezza	Quantità nella confezione
23007-653	AirMax VS	Connettori di alimentazione per capicorda M4	MicroMatch, 10 pin	60mm	1
23007-639	AirMax VS	Connettori di alimentazione per capicorda M4	MicroMatch, 10 pin	181.9mm	1
23007-649	AirMax VS	Connettori di alimentazione per capicorda M4	MicroMatch, 10 pin	191.9mm	1
23007-645	AirMax VS	Connettori di alimentazione per capicorda M4	MicroMatch, 10 pin	100.6mm	1
23007-644	AirMax VS	Connettori di alimentazione per capicorda M4	MicroMatch, 10 pin	80.3mm	1
23007-643	AirMax VS	Connettori di alimentazione per capicorda M4	MicroMatch, 10 pin	60mm	1
23007-642	AirMax VS	Connettori di alimentazione per capicorda M4	MicroMatch, 10 pin	19.3mm	1
23007-685	AirMax VS	Connettori di alimentazione per capicorda M4	MicroMatch, 10 pin	100.6mm	1
23007-605	AirMax VS	PwrBlade	MicroMatch, 10 pin	159.9mm	1
23007-689	AirMax VS	Connettori di alimentazione per capicorda M4	MicroMatch, 10 pin	181.9mm	1

Codice a catalogo	Tipo di connettore	Tipo di connettore di alimentazione	Tipo di connettore di servizio	Larghezza	Quantità nella confezione
23007-684	AirMax VS	Connettori di alimentazione per capicorda M4	MicroMatch, 10 pin	80.3mm	1
23007-693	AirMax VS	Connettori di alimentazione per capicorda M4	MicroMatch, 10 pin	60mm	1
23007-615	AirMax VS	PwrBlade	MicroMatch, 10 pin	159.9mm	1
23007-694	AirMax VS	Connettori di alimentazione per capicorda M4	MicroMatch, 10 pin	80.3mm	1

## AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su [www.nvent.com](http://www.nvent.com) e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**