


Guida DIN

Una guida DIN è una guida in metallo standard ampiamente utilizzata per il montaggio di interruttori automatici e apparecchiature di controllo industriale all'interno di rack per apparecchiature.



CARATTERISTICHE

Lunghezze pretagliate e con perforazioni

Acciaio con finitura elettrozincata

Conformità a: Standard EN 60715

SPECIFICHE

Tipo di prodotto: Profilato DIN

Table 1/2

Codice a catalogo	Materiale	Altezza	Lunghezza	Finitura	Quantità nella confezione	Profondità
20118-879	Acciaio	35mm	175mm	Zincato	4	7.5mm
20118-874	Acciaio	35mm	275mm	Zincato	4	15mm
20118-872	Acciaio	35mm	125mm	Zincato	4	15mm
20118-883	Acciaio	35mm	575mm	Zincato	4	7.5mm
20118-875	Acciaio	35mm	375mm	Zincato	4	15mm
20118-878	Acciaio	35mm	125mm	Zincato	4	7.5mm
20118-880	Acciaio	35mm	275mm	Zincato	4	7.5mm
20118-877	Acciaio	35mm	575mm	Zincato	4	15mm
20118-882	Acciaio	35mm	475mm	Zincato	4	7.5mm
20118-873	Acciaio	35mm	175mm	Zincato	4	15mm
20118-881	Acciaio	35mm	375mm	Zincato	4	7.5mm

Codice a catalogo	Materiale	Altezza	Lunghezza	Finitura	Quantità nella confezione	Profondità
20118-876	Acciaio	35mm	475mm	Zincato	4	15mm
20118-893	Acciaio	35mm	375mm	Zincato	10	7.5mm
20118-892	Acciaio	35mm	275mm	Zincato	10	7.5mm
20118-891	Acciaio	35mm	175mm	Zincato	10	7.5mm
20118-890	Acciaio	35mm	125mm	Zincato	10	7.5mm
20118-895	Acciaio	35mm	575mm	Zincato	10	7.5mm
20118-894	Acciaio	35mm	475mm	Zincato	10	7.5mm
20118-889	Acciaio	35mm	575mm	Zincato	10	15mm
20118-887	Acciaio	35mm	375mm	Zincato	10	15mm
20118-885	Acciaio	35mm	175mm	Zincato	10	15mm
20118-886	Acciaio	35mm	275mm	Zincato	10	15mm
20118-884	Acciaio	35mm	125mm	Zincato	10	15mm
20118-888	Acciaio	35mm	475mm	Zincato	10	15mm

Table 2/2

Codice a catalogo	Larghezza
20118-879	175mm
20118-874	275mm
20118-872	125mm
20118-883	575mm
20118-875	375mm
20118-878	125mm
20118-880	275mm
20118-877	575mm
20118-882	475mm
20118-873	175mm
20118-881	375mm
20118-876	475mm
20118-893	375mm
20118-892	275mm
20118-891	175mm
20118-890	125mm
20118-895	575mm
20118-894	475mm
20118-889	575mm

Codice a catalogo	Larghezza
20118-887	375mm
20118-885	175mm
20118-886	275mm
20118-884	125mm
20118-888	475mm

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE