

107-10 inseritore/estrattore

CODICE A CATALOGO

107-10



La serie 107 - 10 fornisce 3,3 : 1 vantaggio meccanico per l'inserimento e l'estrazione di schede a circuito stampato con contatto del connettore ad alta densità e connettori multipli all'interno di contenitori in lamiera. Stampato in nylon tipo 6/6, può essere utilizzato in ambienti fino a 121C (250F) in continuo ed è resistente ad alcalini, acidi deboli e solventi comuni.

?AVVERTENZA: Questo prodotto può esporre a sostanze chimiche tra cui il cromo (composti esavalenti), che è noto allo stato della California per causare il cancro e la salute riproduttiva problema. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web www.P65Warnings.ca.gov.

CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Fornisce assistenza per l'inserimento e l'estrazione

Progettato per applicazioni con telai in lamiera

Stampato in nylon (tipo 6) o in policarbonato riempito di grafite al 10% (tipo 6/6)

Vantaggio meccanico 3,3 : 1

Ampia superficie di presa/area per stampaggio a caldo

Spessore scheda PCB 1,6 mm (0,063") o 2,4 mm (0,093")

DSCC 83023

ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Tipo di prodotto: Inseritore/Estrattore di PCB

Con perno: N.

Materiale: Poliammide 6

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Di tanto in tanto, nVent può modificare le proprie specifiche del prodotto per renderle conformi agli standard industriali, militari o ad altri standard pertinenti applicabili. Salvo diverso accordo scritto, le specifiche militari annullate o sostituite possono essere certificate in base alle specifiche più recenti o sostitutive. I prodotti fabbricati in conformità a tali specifiche saranno considerati pienamente conformi, indipendentemente dal fatto che l'utente sia stato informato o meno di tali modifiche, anche se diverse dalle specifiche originali o da quelle a cui fa riferimento il cliente.

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE