


# PSU 19" c.a./c.c. per MicroTCA, con gestione (PM EMMC) doppia full-size

## CODICE A CATALOGO

**11098-547**



L'alimentatore MTCA 600 è un modulo di potenza (PM) eccezionalmente efficiente per applicazioni MicroTCA. Questo alimentatore da 600 W è il più efficiente disponibile in formato full-size a doppia larghezza. Questo controller di gestione integrato PM lo rende ideale per l'uso in sistemi di comunicazione complessi che eseguono processori di ultima generazione e un numero maggiore di moduli AMC. L'alimentatore MTCA 600 fornisce l'alimentazione necessaria per 12 AMC, 2 unità di raffreddamento (CUS) e 2 MCH (Carrier Hub) MicroTCA.

## CERTIFICAZIONI



## CARATTERISTICHE

Doppia altezza, larghezza intera

## ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Tipo di prodotto: Alimentazione

Tipo: Modalità commutata da 19"

Funziona con: Sistemi MicroTCA

Tensione di ingresso CA: 90 – 264V

Potenza: 600W

Numero di tensioni di uscita: 2

Tensione 1: 12V

Corrente 1: 6.8A

Tensione 2: 3.3V

Corrente 2: 0.18A

Larghezza rack: 6HP

Profondità: 186.65mm

Altezza: 148.3mm

Net Weight: 1.315kg

Quantità nella confezione: 1

## INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Dati in uscita per Ta = ?25 ... 55 °C con raffreddamento forzato di 20 cfm.

## AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su [www.nvent.com](http://www.nvent.com) e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab  
Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**