


Sistema MTCA.0 per 6 moduli AMC singoli di medie dimensioni, MTCA.0, 1 U, 84 CV

CODICE A CATALOGO

11850-025



Sistema MicroTCA da 1 U con gabbia orizzontale per schede per moduli AdvancedMC a larghezza singola. Il telaio è dotato di un ingresso di alimentazione CA nella parte posteriore e di un alimentatore integrato da 400 W. PM EMMC (Power Module Enhanced Management Controller) è installato sul retro del backplane.

CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Conforme alla specifica PICMG MTCA.0 R1.0

1 U, sistema di sottorack da 19" per 6 moduli AdvancedMC singoli di medie dimensioni, 1 MCH singolo di dimensioni complete

Ingresso rete CA (100 ... 240 V CA) sul retro del case, alimentatore integrato da 400 W, gestione dell'alimentazione (PM EMMC) sul backplane

Modulo ventola hot-swap con sistema di gestione dell'unità di raffreddamento (CU EMMC), flusso d'aria da destra a sinistra

Accesso al filtro dell'aria dalla parte anteriore

ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Tipo di prodotto: Sistema

Numero di scanalature: 6

Tipo: Montaggio a rack da 19"

Tipo di backplane: Topologia a stella MTCA.0, proposta di portata

Trasferimento dati: 40 GbE; PCIe Gen3

Potenza per slot: 50W

Tensione di ingresso CA: 100 – 240V

Direzione del flusso d'aria: Da destra a sinistra

Altezza del rack: 1U

Tipo di alimentazione: Telaio aperto

Alimentazione inclusa: Sì

I/O posteriore: N.

È conforme a: PICMG MTCA.0 R2.0

Profondità: 301mm

Altezza: 44.45mm

Net Weight: 5.61kg

Quantità nella confezione: 1

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Sistemi modificati disponibili su richiesta.

Completamente assemblato, cablato e testato.

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE