

Sistema PXI Express, 4 U, 8 slot, Gen2/3

CODICE A CATALOGO

14579-033



Il sistema nVent SCHROFF PXIe a 8 slot dispone di uno slot di sistema da 16 HP con configurazione a 4 collegamenti. 3 degli slot per periferiche ibride sono collegati tramite collegamenti PCIe Gen 3 con 4 corsie. Gli altri 4 slot per periferiche ibride sono collegati tramite collegamenti PCIe Gen 2 con 1 corsia ciascuno.

CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Chassis desktop PXI Express, 4 U, 44 CV

1 slot del sistema PXIe e 7 slot ibridi

Slot di sistema a quattro collegamenti, 3 slot per periferiche con PCIe Gen3 x4 e 4 slot per periferiche con collegamenti PCIe Gen2 x1

Potente sistema di raffreddamento con bassa rumorosità della ventola, 50 W per slot a un aumento di temperatura di 15K

Flusso d'aria dal basso verso la parte posteriore con ventole a temperatura controllata; modulo di monitoraggio telaio integrato (CMM)

Ampia gamma di ingresso c.a. con interruttore di rete sul lato posteriore, pulsante di alimentazione sulla parte anteriore (superiore)

Ingressi/uscite clock esterni a 10 MHz sul pannello posteriore

ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Tipo di prodotto: Sistema

Numero di scanalature: 8

Tipo: Desktop

Tipo di backplane: PXI Express, configurazione a 4 collegamenti

Trasferimento dati: PCIe Gen2; PCIe Gen3

Potenza per slot: 50W

Tensione di ingresso CA: 100 – 240V

Direzione del flusso d'aria: Dal basso sul retro

Altezza del rack: 4U

Tipo di alimentazione: Telaio aperto

Alimentazione inclusa: Sì

I/O posteriore: N.

È conforme a: PXISA PXI-5 R1.1

Profondità: 315mm

Gross Weight: 15kg

Quantità nella confezione: 1

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Sistema conforme a IEC 60297-3-101, -102, -103; IEEE 1101.1, 1101.10/11); backplane conforme a PICMG rev. 3.0 e PXI-5.

Sistemi modificati disponibili su richiesta.

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE