


# Airbender, inserto guida per schede, blocco 70P, 4HP, 160 mm, kit da 10 pezzi

## CODICE A CATALOGO

**24563-040**



L'inserto per condizionatore d'aria nVent SCHROFF migliora l'efficienza di raffreddamento fino al 85% per slot bilanciando il flusso d'aria in ambienti ad impedenza mista. È facile da installare, riduce il rumore della ventola e migliora le prestazioni generali del sistema.

## CARATTERISTICHE

Gli inserti della guida per schede Airbender migliorano l'efficienza di raffreddamento nei sistemi elettronici fino al 85% per slot 4HP bilanciando il flusso d'aria in ambienti con impedenze d'aria miste

blocco al 70%: Airbender introduce un'impedenza dell'aria aggiuntiva negli slot con componenti meno critici, reindirizzando il flusso d'aria verso le zone più vulnerabili e garantendo migliori risultati di raffreddamento per tutte le schede

Facile installazione: È sufficiente agganciare l'Airbender alle guide per schede in plastica nVent SCHROFF e fissarlo con una vite

Favorisce la riduzione del rumore generato dalle ventole mantenendole in un punto di funzionamento efficiente

La piegatrice ad aria e CassettePRO non possono essere utilizzate insieme nello stesso slot.

## ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Tipo di prodotto: Deflettore d'aria

Famiglia di prodotti: EuropacPRO; RatiopacPRO; RatiopacPRO air; CompacPRO; PropacPRO; Inpac

Funziona con: Rack secondari; Custodie; Sistemi

Larghezza rack: 4HP

Profondità: 160mm

Materiale: Policarbonato

Quantità nella confezione: 10

Colore: Grigio

È conforme a: EN 45545-2; UL® 94V-0

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Ventilatori con diversi livelli di ostruzione disponibili su richiesta.

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su [www.nvent.com](http://www.nvent.com) e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE