


# Kit sottorack EuropacPRO da 19" per backplane, schermatura retrofit, 3 U, 235 mm

## CODICE A CATALOGO

**24563-132**



Sottorack non schermato per il montaggio su backplane.

## CERTIFICAZIONI



## CARATTERISTICHE

Supporto con pannello laterale tipo F ("flessibile"), staffa anteriore da 19" inclusa, staffa regolabile in profondità da 19" venduta separatamente (non inclusa negli articoli forniti)

Guida orizzontale posteriore per il montaggio su backplane con striscia isolante

Struttura in alluminio

IP 20, in conformità alla norma IEC 60529

Sono disponibili modifiche quali ritagli, finiture o dimensioni diverse

Fornito in confezione piatta salvaspazio

Guida orizzontale "leggera"

Dimensioni interne ed esterne in conformità a: IEC 60297-3-100, -101, IEEE 1101,1

## ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

---

Altezza del rack: 3U

Profondità: 235mm

Quantità nella confezione: 1

Per il montaggio: Backplane

Profondità scheda: 160mm; 220mm

Tipo di guarnizione: Acciaio inox (installabile in un secondo momento)

Maniglia in dotazione: N.

Montaggio: Rack

È conforme a: CODICE 60297-3-103

Schermatura EMC: N.

Finitura: Anodizzato; Passivato

Materiale: Alluminio

Tipo di prodotto: Rack secondario/Telaio

Larghezza rack: 84HP

Carico statico: 11kg

Net Weight: 1.16kg

## INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

---

Configurazione individuale: Ampia gamma di varianti in altezza, larghezza e profondità; guide per un'ampia varietà di applicazioni; opzioni interne; accessori e materiale di montaggio.

## AVVERTIMENTO

---

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su [www.nvent.com](http://www.nvent.com) e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

### North America

All locations

+1.763.422.2661

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany

+49.7082.794.0

Betschdorf, France

+33.3.88.90.64.90

Warsaw, Poland

+48.22.209.98.35

Assago, Italy

+39.02.932.7141

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China

+86.21.2412.6943

Qingdao, China

+86.532.8771.6101

Singapore

+65.6768.5800

Shin-Yokohama, Japan

+81.45.476.0271

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab

Emirates

+971.4.378.1700

Bangalore, India

+91.80.6715.2001

Istanbul, Turkey

+90.216.250.7374

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**