


Pannello frontale da 19" con intaglio D-Sub, 1x9 pin, 3U, 4 HP, 2,5 mm, al, RAL 7035

CODICE A CATALOGO



Pannello frontale da 19" con intaglio SUB-D o FDDI.

CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Pannello frontale da 19" con intaglio per Sub-D, ST tipo 3 o FDDI

ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Altezza del rack: 3U

Larghezza rack: 4HP

Tipo di accessorio: Pannello frontale

Quantità nella confezione: 1

Finitura anteriore: Verniciata

Finitura posteriore: Conduttivo

Numero di pin: (1) 9

Codice colore: RAL 7035

Profondità (D): 2.5mm

Finitura: Verniciato a polvere


Altezza (H): 128.4mm

Materiale: Alluminio

Tipo di prodotto: Pannello frontale

Larghezza (W): 19.98mm

Net Weight: 0.015kg



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

North America

All locations

+1.763.422.2661

Chat with us:

nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany

+49.7082.794.0

Betschdorf, France

+33.3.88.90.64.90

Warsaw, Poland

+48.22.209.98.35

Assago, Italy

+39.02.932.7141

Chat with us:

nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China

+86.21.2412.6943

Qingdao, China

+86.532.8771.6101

Singapore

+65.6768.5800

Shin-Yokohama, Japan

+81.45.476.0271

Chat with us:

nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab

Emirates

+971.4.378.1700

Bangalore, India

+91.80.6715.2001

Istanbul, Turkey

+90.216.250.7374

Chat with us:

nvent.com/schroff



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE