


# Guida multipezzo, centrale, estrusione in plastica, 160 mm, larghezza scanalatura 2 mm, grigio, 10 pezzi

## CODICE A CATALOGO

**34564-891**



Guida intermedia per guide singole multipezzo in plastica o alluminio estruso. Adatto per i tipi di circuito stampato standard, asincorio, da 4,4" e gli elementi terminali con codifica.

## CERTIFICAZIONI



## CARATTERISTICHE

Profilo centrale per il montaggio di guide per una larghezza scanalatura di 2 mm

sono necessari 2 pezzi terminali in plastica, che vengono spinti su entrambe le estremità del profilo centrale

Le guide possono essere agganciate alle guide orizzontali (estrusione al) o a piastre spesse 1,5 mm

Temperatura di conservazione: Da -40 °C ... 130 °C.

## ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Materiale: PVC

Colore: Grigio

Quantità nella confezione: 1

Profondità scheda: 160mm

Larghezza scanalatura: 2

Codice colore: RAL 7035

Famiglia di prodotti: EuropacPRO; RatiopacPRO; RatiopacPRO air; CompacPRO; PropacPRO; MultipacPRO; Inpac

Tipo di prodotto: Binario di guida

Tipo: Sezione centrale

Funziona con: Rack secondari; Custodie; Telaio

## INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Consegna mav in confezione standard (SPQ). I prezzi si riferiscono a ciascun articolo.

Una guida è composta da 1 coppia di pezzi di testa e 1 pezzo di profilo.

Tenere presente che le consegne possono essere effettuate nei QSP indicati (ad esempio 5 pezzi, 10 pezzi, 50 pezzi, ecc.). Le quantità d'ordine diverse (ad esempio 2 pezzi) possono essere modificate con la quantità di consegna successiva possibile = quantità confezione standard.

## AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su [www.nvent.com](http://www.nvent.com) e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab  
Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**