

# Serie 311 Inseritore/Estrattore ad alta forza

## CODICE A CATALOGO

### HA311-TC



La robusta serie HA311 è stata progettata in conformità con VITA 48,4 e 48,2 per fornire un vantaggio meccanico fino a 10:1 per l'inserimento e l'estrazione di schede a circuito stampato con contatti del connettore ad alta densità. La molla integrata fornisce una pressione positiva sui connettori durante l'attivazione Card Lok e una compensazione automatica costante per le tolleranze della scheda. La serie 311-TC è ideale per la manutenzione di secondo livello; può essere azionata con i guanti e non sono necessari utensili speciali.

**?AVVERTENZA:** Questo prodotto può esporre a sostanze chimiche tra cui il cromo (composti esavalenti), che è noto allo stato della California per causare il cancro e la salute riproduttiva problema. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).

## CARATTERISTICHE

Meccanismo di blocco integrato

Serigrafia personalizzata disponibile

Fornisce l'auto-compensazione per le tolleranze della scheda

Conforme alla manutenzione di secondo livello; può essere azionato con guanti, non sono necessari attrezzi speciali

Progettato in conformità con VITA 48,4 e 48,2

Mantiene la pressione positiva sui connettori durante l'azionamento del Card Lok

## ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Tipo di prodotto: Inseritore/Estrattore di PCB

Con perno: N.

Materiale: Lega di alluminio 6061-T6

Finitura: Anodizzato nero duro

Funzione di progettazione: Compensazione della tolleranza

## INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Di tanto in tanto, nVent può modificare le proprie specifiche del prodotto per renderle conformi agli standard industriali, militari o ad altri standard pertinenti applicabili. Salvo diverso accordo scritto, le specifiche militari annullate o sostituite possono essere certificate in base alle specifiche più recenti o sostitutive. I prodotti fabbricati in conformità a tali specifiche saranno considerati pienamente conformi, indipendentemente dal fatto che l'utente sia stato informato o meno di tali modifiche, anche se diverse dalle specifiche originali o da quelle a cui fa riferimento il cliente.

## AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su [www.nvent.com](http://www.nvent.com) e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including Chromium (hexavalent compounds), which is known to the State of California to cause cancer and reproductive health issue. For more information, go to [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab  
Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**