


# Maniglia anteriore, larghezza 7 mm



Maniglia anteriore con profilo in alluminio sottile, 7 mm. Il montaggio della maniglia avviene dal lato posteriore.

## CERTIFICAZIONI



## CARATTERISTICHE

Capacità di carico statico 10 kg/coppia

Il montaggio della maniglia viene eseguito dal lato posteriore

## SPECIFICHE

|                              |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| <b>Larghezza:</b>            | 7mm                     |
| <b>Carico statico:</b>       | 10kg                    |
| <b>Materiale:</b>            | Alluminio               |
| <b>Finitura:</b>             | Anodizzato              |
| <b>Famiglia di prodotti:</b> | EuropacPRO; MultipacPRO |
| <b>Tipo di prodotto:</b>     | Manopola                |

Table 1/1

| Codice a catalogo | Quantità nella confezione | Tipo di maniglia | Colore  | Funziona con                              |
|-------------------|---------------------------|------------------|---------|-------------------------------------------|
| 10501-001         | 1                         | Dritto           | Argento | Rack secondari, Telaio, Pannelli frontali |

| Codice a catalogo | Quantità nella confezione | Tipo di maniglia | Colore  | Funziona con                              |
|-------------------|---------------------------|------------------|---------|-------------------------------------------|
| 10501-002         | 1                         | Dritto           | Argento | Rack secondari, Telaio, Pannelli frontali |

## INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Tenere presente che le consegne possono essere effettuate nei QSP indicati (ad esempio 5 pezzi, 10 pezzi, 50 pezzi, ecc.). Le quantità d'ordine diverse (ad esempio 2 pezzi) possono essere modificate con la quantità di consegna successiva possibile = quantità confezione standard.

## AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su [www.nvent.com](http://www.nvent.com) e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**