


# Adattatore intermedio per assemblare diversi adattatori di prova 3U



Kit staffa per realizzare un adattatore di prova 6 / 9 U da 3 U. Adatto per adattatori di prova con connettori DIN 41612 tipo B, C, e e F.

## CERTIFICAZIONI



## CARATTERISTICHE

Adatto per i tipi B, C, D, e, F.

## SPECIFICHE

Table 1/1

| Codice a catalogo | Funziona con        | Materiale | Quantità nella confezione | Finitura             |
|-------------------|---------------------|-----------|---------------------------|----------------------|
| 23040-001         | Adattatori di prova | Acciaio   | 2                         | Verniciato a polvere |
| 20800-168         | Adattatori di prova | Acciaio   | 2                         | Verniciato a polvere |
| 20800-279         | Adattatori di prova | Acciaio   | 2                         | Verniciato a polvere |
| 20800-224         | Adattatori di prova | Acciaio   | 2                         | Verniciato a polvere |
| 20800-278         | Adattatori di prova | Acciaio   | 2                         | Verniciato a polvere |

## INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

---

L'adattatore di prova per connettore DIN tipo D non può essere combinato con altri tipi.

Profondità dell'adattatore di prova (dimensione B) degli adattatori di prova VMEbus sulla pagina del prodotto corrispondente.

Profondità dell'adattatore di prova (dimensione B) degli adattatori di prova di tipo B, C, D, e, F sulla pagina del prodotto corrispondente.

## AVVERTIMENTO

---

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su [www.nvent.com](http://www.nvent.com) e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab  
Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**