

## Luci a LED per armadi



La luce per contenitore fornisce una soluzione compatta e flessibile e offre assemblaggio e installazione semplici e veloci. Per una maggiore flessibilità di montaggio, la luce a LED può essere fissata al contenitore con viti o fissata rapidamente a qualsiasi superficie piatta in acciaio con kit magnetici opzionali. È inoltre disponibile un sensore di movimento.

### CERTIFICAZIONI



### CARATTERISTICHE

Le luci possono essere facilmente montate verticalmente o orizzontalmente.

Semplice cablaggio passante basato su un sistema plug-and-play.

Simple through-wiring based on a plug-and-play system

### SPECIFICHE

**Tipo di prodotto:** Luce

Table 1/2

Codice a catalogo	Tipo di accessorio	Grado di protezione	Quantità nella confezione	Colore	Finitura	Tipo
57274	Illuminazione	IP20	1	Nero	Liscio opaco	Cabinet Light, Morsettiera
57275	Illuminazione	IP20	2		Liscio opaco	Cabinet Light, Magnete
60130-114	Illuminazione	IP20	1		Uniforma	Cavo di collegamento
57265	Illuminazione	IP20	1	Nero	Liscio opaco	Cabinet Light
57272	Illuminazione	IP20	1	Nero	Uniforma	Cavo di collegamento

Codice a catalogo	Tipo di accessorio	Grado di protezione	Quantità nella confezione	Colore	Finitura	Tipo
57273	Illuminazione	IP20	1	Nero	Uniforma	Cavo di collegamento

Table 2/2

Codice a catalogo	Tipo di collegamento	Emissione luminosa	Corrente nominale	Peso	Certificazioni
57274	Alimentazione, Cablaggio a canale, 2 poli		16A	0.07kg	RoHS
57275				0.08kg	RoHS
60130-114	Alimentazione, Cablaggio a canale, 2 poli		10A	0.083kg	RoHS, EAC
57265	Alimentazione, Cablaggio a canale, 2 poli	550lm		0.24kg	CE, RoHS
57272	Alimentazione, Cablaggio a canale, 2 poli		10A	0.3kg	RoHS
57273	Alimentazione, Cablaggio a canale, 2 poli		10A	0.3kg	RoHS

## AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su [www.nvent.com](http://www.nvent.com) e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

### North America

All locations

+1.763.422.2661

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany

+49.7082.794.0

Betschdorf, France

+33.3.88.90.64.90

Warsaw, Poland

+48.22.209.98.35

Assago, Italy

+39.02.932.7141

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China

+86.21.2412.6943

Qingdao, China

+86.532.8771.6101

Singapore

+65.6768.5800

Shin-Yokohama, Japan

+81.45.476.0271

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates

+971.4.378.1700

Bangalore, India

+91.80.6715.2001

Istanbul, Turkey

+90.216.250.7374

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**