

## Base Novastar/Plinth



Piastra di base per canalina cavi posteriore che si ritaglia per la gestione dei cavi. L'apertura è coperta di plastica. La striscia di spazzole accessorie può essere incorporata.

### CERTIFICAZIONI



### CARATTERISTICHE

Carico statico?capacità di carico 400 kg

Piedini regolabili, altezza 57 mm ... 67 mm

St, 1,5 mm, RAL 7021

Canalina per cavi 110 x 76 mm

Incl. Massa/messa a terra

## SPECIFICHE

<b>Altezza:</b>	45mm
<b>Tipo di prodotto:</b>	Base per armadio/rack
<b>Materiale:</b>	Acciaio

Table 1/2

Codice a catalogo	Larghezza	Profondità	Quantità nella confezione	Colore	Codice colore	Finitura
27230-072	553mm	800mm	1	Grigio nero	RAL 7021	Verniciato a polvere
27230-070	553mm	500mm	1	Grigio nero	RAL 7021	Verniciato a polvere
27230-080	1000mm	1000mm	1	Grigio nero	RAL 7021	Verniciato a polvere
27230-076	900mm	900mm	1	Grigio nero	RAL 7021	Verniciato a polvere
27230-071	553mm	600mm	1	Grigio nero	RAL 7021	Verniciato a polvere

Table 2/2

Codice a catalogo	Tipo
27230-072	Zoccolo di base
27230-070	Zoccolo di base
27230-080	Zoccolo di base
27230-076	Zoccolo di base
27230-071	Zoccolo di base

## INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Ordinare la striscia di spazzole separatamente.

## AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su [www.nvent.com](http://www.nvent.com) e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

### North America

All locations

+1.763.422.2661

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany

+49.7082.794.0

Betschdorf, France

+33.3.88.90.64.90

Warsaw, Poland

+48.22.209.98.35

Assago, Italy

+39.02.932.7141

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China

+86.21.2412.6943

Qingdao, China

+86.532.8771.6101

Singapore

+65.6768.5800

Shin-Yokohama, Japan

+81.45.476.0271

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab

Emirates

+971.4.378.1700

Bangalore, India

+91.80.6715.2001

Istanbul, Turkey

+90.216.250.7374

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**