

Pannello anteriore dell'unità a innesto per impugnatura trapezoidale statica



Il pannello anteriore consente l'assemblaggio di un'impugnatura trapezoidale statica in plastica o con profilo Alu. Il pannello anteriore non può essere schermato con una guarnizione in tessuto.

CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Pannello anteriore, non schermato

Pannello frontale, al, 2,5 mm, anodizzato frontale, conduttivo

SPECIFICHE

Profondità (D):	2.5mm
Materiale:	Alluminio
Finitura:	Anodizzato; Passivato
Tipo di accessorio:	Pannello frontale
Tipo di prodotto:	Pannello frontale
Tipo:	Pannello frontale per maniglia (PIU)


Table 1/2

Codice a catalogo	Altezza del rack	Larghezza rack	Quantità nella confezione	Tipo di maniglia	Montaggio	Finitura anteriore
-------------------	------------------	----------------	---------------------------	------------------	-----------	--------------------

30847-605	3U	6HP	1	Trapezoidale, statico, Profilo in alluminio	Anteriore a vite	Anodizzato
30847-604	3U	5HP	1	Trapezoidale, statico, Profilo in alluminio	Anteriore a vite	Anodizzato
30847-626	6U	4HP	1	Trapezoidale, statico, Profilo in alluminio	Anteriore a vite	Anodizzato
30847-627	6U	5HP	1	Trapezoidale, statico, Profilo in alluminio	Anteriore a vite	Anodizzato
30847-625	6U	3HP	1	Trapezoidale, statico, Profilo in alluminio	Anteriore a vite	Anodizzato
30847-628	6U	6HP	1	Trapezoidale, statico, Profilo in alluminio	Anteriore a vite	Anodizzato
30847-609	3U	12HP	1	Trapezoidale, statico, Profilo in alluminio	Anteriore a vite	Anodizzato
30847-629	6U	7HP	1	Trapezoidale, statico	Anteriore a vite	Anodizzato
30847-603	3U	4HP	1	Trapezoidale, statico, Profilo in alluminio	Anteriore a vite	Anodizzato
30847-608	3U	10HP	1	Trapezoidale, statico, Profilo in alluminio	Anteriore a vite	Anodizzato
30847-630	6U	8HP	1	Trapezoidale, statico, Profilo in alluminio	Anteriore a vite	Anodizzato
30847-607	3U	8HP	1	Trapezoidale, statico, Profilo in alluminio	Anteriore a vite	Anodizzato
30847-602	3U	3HP	1	Trapezoidale, statico, Profilo in alluminio	Anteriore a vite	Anodizzato
30847-631	6U	10HP	1	Trapezoidale, statico, Profilo in alluminio	Anteriore a vite	Anodizzato
30847-632	6U	12HP	1	Trapezoidale, statico	Anteriore a vite	Anodizzato
30847-606	3U	7HP	1	Trapezoidale, statico, Profilo in alluminio	Anteriore a vite	Anodizzato

Table 2/2

Codice a catalogo	Finitura posteriore	Bordi trattati	È conforme a	Schermatura EMC	Altezza (H)	Larghezza (W)
30847-605	Conduttivo	N.	CODICE 60297-3-101	N.	128.4mm	30.1mm
30847-604	Conduttivo	N.	CODICE 60297-3-101	N.	128.4mm	25mm
30847-626	Conduttivo	N.	CODICE 60297-3-101	N.	261.8mm	20mm
30847-627	Conduttivo	N.	CODICE 60297-3-101	N.	261.8mm	25mm
30847-625	Conduttivo	N.	CODICE 60297-3-101	N.	261.8mm	14.9mm
30847-628	Conduttivo	N.	CODICE 60297-3-101	N.	261.8mm	30.1mm
30847-609	Conduttivo	N.	CODICE 60297-3-101	N.	128.4mm	60.6mm
30847-629	Conduttivo	N.	CODICE 60297-3-101	N.	261.8mm	35.2mm
30847-603	Conduttivo	N.	CODICE 60297-3-101	N.	128.4mm	20mm
30847-608	Conduttivo	N.	CODICE 60297-3-101	N.	128.4mm	50.5mm
30847-630	Conduttivo	N.	CODICE 60297-3-101	N.	261.8mm	40.3mm
30847-607	Conduttivo	N.	CODICE 60297-3-101	N.	128.4mm	40.3mm
30847-602	Conduttivo	N.	CODICE 60297-3-101	N.	128.4mm	14.9mm
30847-631	Conduttivo	N.	CODICE 60297-3-101	N.	261.8mm	50.5mm
30847-632	Conduttivo	N.	CODICE 60297-3-101	N.	261.8mm	60.6mm
30847-606	Conduttivo	N.	CODICE 60297-3-101	N.	128.4mm	35.2mm



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE