


# Unità a innesto pannello frontale con profilo a U per impugnatura XL



Pannello frontale per maniglia XL. Schermabile con guarnizione in tessuto. Con o senza intaglio per microinterruttore.

## CERTIFICAZIONI



## CARATTERISTICHE

Al, anteriore anodizzato, laterale e posteriore conduttivo

Adatto per manicotto e vite a collare

Profilo frontale a U, schermabile, per impugnatura inseritore/estrattore, tipo XL

## SPECIFICHE

|                            |   |
|----------------------------|---|
| <b>Materiale:</b>          | Alluminio                               |
| <b>Finitura:</b>           | Anodizzato; Passivato                   |
| <b>Tipo di accessorio:</b> | Pannello frontale                       |
| <b>Tipo di prodotto:</b>   | Pannello frontale                       |
| <b>Tipo:</b>               | Pannello frontale per maniglia (PIU)    |
| <b>Schermatura EMC:</b>    | No (installabile in un secondo momento) |

Table 1/3

| Codice a catalogo | Larghezza rack | Quantità nella confezione | Tipo di maniglia | Montaggio | Tipo di guarnizione | Finitura anteriore |
|-------------------|----------------|---------------------------|------------------|-----------|---------------------|--------------------|
|-------------------|----------------|---------------------------|------------------|-----------|---------------------|--------------------|

|           |      |   |    |                  |         |            |
|-----------|------|---|----|------------------|---------|------------|
| 30849-153 | 4HP  | 1 | XL | Anteriore a vite | Tessuto | Anodizzato |
| 30849-154 | 4HP  | 1 | XL | Anteriore a vite | Tessuto | Anodizzato |
| 30849-158 | 12HP | 1 | XL | Anteriore a vite | Tessuto | Anodizzato |
| 30849-155 | 8HP  | 1 | XL | Anteriore a vite | Tessuto | Anodizzato |
| 30849-157 | 12HP | 1 | XL | Anteriore a vite | Tessuto | Anodizzato |
| 30849-156 | 8HP  | 1 | XL | Anteriore a vite | Tessuto | Anodizzato |

Table 2/3

| Codice a catalogo | Finitura posteriore | Bordi trattati | È conforme a                       | Profondità (D) | Altezza (H) | Altezza del rack |
|-------------------|---------------------|----------------|------------------------------------|----------------|-------------|------------------|
| 30849-153         | Conduttivo          | N.             | CODICE 60297-3-101, IEEE 1101,1/11 | 2.5mm          | 261.8mm     | 6U               |
| 30849-154         | Conduttivo          | N.             | CODICE 60297-3-101, IEEE 1101,1/11 | 2.5mm          | 261.8mm     | 6U               |
| 30849-158         | Conduttivo          | N.             | CODICE 60297-3-101, IEEE 1101,1/11 | 2.5mm          | 261.8mm     | 6U               |
| 30849-155         | Conduttivo          | N.             | CODICE 60297-3-101, IEEE 1101,1/11 | 2.5mm          | 261.8mm     | 6U               |
| 30849-157         | Conduttivo          | N.             | CODICE 60297-3-101, IEEE 1101,1/11 | 2.5mm          | 261.8mm     | 6U               |
| 30849-156         | Conduttivo          | N.             | CODICE 60297-3-101, IEEE 1101,1/11 | 2.5mm          | 261.8mm     | 6U               |

Table 3/3


| Codice a catalogo | Larghezza (W) |
|-------------------|---------------|
| 30849-153         | 20mm          |
| 30849-154         | 20mm          |
| 30849-158         | 60.6mm        |
| 30849-155         | 40.3mm        |
| 30849-157         | 60.6mm        |
| 30849-156         | 40.3mm        |

## INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

La consegna è esclusivamente in confezioni standard. Ordinare separatamente la guarnizione in tessuto EMC e il microinterruttore.

Tenere presente che le consegne possono essere effettuate nei QSP indicati (ad esempio 5 pezzi, 10 pezzi, 50 pezzi, ecc.). Le quantità d'ordine diverse (ad esempio 2 pezzi) possono essere modificate con la quantità di consegna successiva possibile = quantità confezione standard.

## SCHEMI



## AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su [www.nvent.com](http://www.nvent.com) e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**