


# Elementi di progettazione della custodia PropacPRO

Per personalizzare il design della custodia PropacPRO. Gli elementi saranno avvitati dal lato posteriore del telaio pressofuso.



## CERTIFICAZIONI



## CARATTERISTICHE

Per personalizzare il design del case

Disponibile in 3 forme e due colori

## SPECIFICHE

<b>Materiale:</b>	Alluminio
<b>Finitura:</b>	Anodizzato
<b>Funziona con:</b>	Custodie
<b>Tipo di prodotto:</b>	Profilo angolare
<b>Famiglia di prodotti:</b>	PropacPRO

Table 1/1

Codice a catalogo	Larghezza rack	Tipo	Codice colore	Colore
20850-299	42HP	Arrotondato	RAL 5007	Blu brillante
20850-196	42HP	Triangolare	RAL 7035	Grigio chiaro
20850-190	42HP	Quadrato	RAL 7035	Grigio chiaro

Codice a catalogo	Larghezza rack	Tipo	Codice colore	Colore
20850-315	42HP	Quadrato	RAL 5007	Blu brillante
20850-184	42HP	Arrotondato	RAL 7035	Grigio chiaro
20850-331	42HP	Triangolare	RAL 5007	Blu brillante
20850-185	63HP	Arrotondato	RAL 7035	Grigio chiaro
20850-191	63HP	Quadrato	RAL 7035	Grigio chiaro
20850-197	63HP	Triangolare	RAL 7035	Grigio chiaro
20850-316	63HP	Quadrato	RAL 5007	Blu brillante
20850-332	63HP	Triangolare	RAL 5007	Blu brillante
20850-300	63HP	Arrotondato	RAL 5007	Blu brillante
20850-192	84HP	Quadrato	RAL 7035	Grigio chiaro
20850-198	84HP	Triangolare	RAL 7035	Grigio chiaro
20850-186	84HP	Arrotondato	RAL 7035	Grigio chiaro
20850-317	84HP	Quadrato	RAL 5007	Blu brillante
20850-333	84HP	Triangolare	RAL 5007	Blu brillante
20850-301	84HP	Arrotondato	RAL 5007	Blu brillante

## INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

---

Dimensioni 28 CV e altri colori disponibili su richiesta.

Non può essere combinato con il cofano anteriore.

## AVVERTIMENTO

---

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su [www.nvent.com](http://www.nvent.com) e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

### North America

All locations

+1.763.422.2661

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany

+49.7082.794.0

Betschdorf, France

+33.3.88.90.64.90

Warsaw, Poland

+48.22.209.98.35

Assago, Italy

+39.02.932.7141

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China

+86.21.2412.6943

Qingdao, China

+86.532.8771.6101

Singapore

+65.6768.5800

Shin-Yokohama, Japan

+81.45.476.0271

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates

+971.4.378.1700

Bangalore, India

+91.80.6715.2001

Istanbul, Turkey

+90.216.250.7374

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**