

Presa multipla, SCHUKO

PDU modulare e compatta con molti elementi funzionali. Utilizzando un telaio in alluminio da 1 U per 1 U, la PDU può essere facilmente integrata in un rack con prese Schuko.



CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

230 V, 16 A.

Montaggio orizzontale o verticale

Cavo di collegamento da 2 m con connettore maschio SCHUKO/UTE

Conforme a DIN 57620, VDE 0620

Altezza di installazione 1 U

Multiprese con connettori femmina SCHUKO

Le multiprese possono essere ruotate in tutte e quattro le direzioni (con incrementi di 90°) durante l'installazione

SPECIFICHE

Materiale: Alluminio; Poliammide

Colore: Grigio

Tipo di prodotto: Multipresa

Table 1/2

Codice a catalogo	Tipo di presa	Quantità di prese	Prese commutate	Tensione CA	Funzione	Quantità nella confezione
60110-207	SCHUKO	12	Sì	230V		1

Codice a catalogo	Tipo di presa	Quantità di prese	Prese commutate	Tensione CA	Funzione	Quantità nella confezione
60110-202	SCHUKO	9	N.	230V		1
60110-266	SCHUKO	6	N.	230V	Protezione da transienti, Filtro di soppressione della rete	1
60110-203	SCHUKO	12	N.	230V		1
60110-204	SCHUKO	15	N.	230V		1
60110-205	SCHUKO	19	N.	230V		1
60110-217	SCHUKO	6	N.	230V	Protezione dalla corrente di guasto, Protezione da sovracorrente	1
60110-201	SCHUKO	4	N.	230V		1
60110-206	SCHUKO	8	Sì	230V		1
60110-208	SCHUKO	15	Sì	230V		1
60110-216	SCHUKO	6	N.	230V	Protezione dalla corrente di guasto	1
60110-209	SCHUKO	19	Sì	230V		1
60110-210	SCHUKO	8	N.	230V	Protezione da transienti	1
60110-211	SCHUKO	9	N.	230V	Protezione da transienti	1
60110-214	SCHUKO	7	N.	230V	Filtro di soppressione della rete	1
60110-200	SCHUKO	3	N.	230V		1
60110-212	SCHUKO	6	N.	230V	Protezione da sovracorrente	1

Table 2/2

Codice a catalogo	Profondità	Finitura	Lunghezza
60110-207	44mm	Anodizzato	947.5mm
60110-202	44mm	Anodizzato	438.5mm
60110-266	44mm	Anodizzato	438.5mm
60110-203	44mm	Anodizzato	947.5mm
60110-204	44mm	Anodizzato	1202mm
60110-205	44mm	Anodizzato	1753mm

Codice a catalogo	Profondità	Finitura	Lunghezza
60110-217	88mm	Anodizzato	438.5mm
60110-201	44mm	Anodizzato	210mm
60110-206	44mm	Anodizzato	438.5mm
60110-208	44mm	Anodizzato	1202mm
60110-216	88mm	Anodizzato	438.5mm
60110-209	44mm	Anodizzato	1753mm
60110-210	44mm	Anodizzato	438.5mm
60110-211	44mm	Anodizzato	947.5mm
60110-214	44mm	Anodizzato	438.5mm
60110-200	44mm	Anodizzato	184mm
60110-212	75mm	Anodizzato	438.5mm

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Ordinare separatamente la staffa di montaggio per il montaggio verticale.

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE