


Montaggio a pannello/scorrevole Varistar da 19"



Supporti scorrevoli con incrementi regolabili.

CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Profondità regolabile in incrementi di 25 mm

Conforme a IEC 60297?1 (DIN 41 494, parte 1)

Montaggio in armadi larghi 600 mm direttamente sul telaio

Per la larghezza di 800 mm è necessaria una staffa adattatore per una larghezza ridotta, per il montaggio ad altezza parziale sono necessari elementi di profondità

Le dimensioni sono incise in incrementi di U (1 ... 52 U)

In acciaio, spessore 2 mm

Possibilità di montaggio successivo

SPECIFICHE

Tipo di prodotto: Supporto scorrevole

Materiale: Acciaio

Table 1/2

Codice a catalogo	Altezza del rack	Altezza	Finitura	Quantità nella confezione	Colore	Codice colore
23130-036	47U	2200mm	Alluminio zincato	2		
23130-013	33U	1600mm	Verniciato a polvere	2	Grigio nero	RAL 7021
23130-039	16U	750mm	Alluminio zincato	2		
23130-029	16U	750mm	Verniciato a polvere	2	Grigio chiaro	RAL 7035
23130-588	52U	2450mm	Alluminio zincato	2	Grigio nero	RAL 7021
23130-023	33U	1600mm	Verniciato a polvere	2	Grigio chiaro	RAL 7035
23130-033	33U	1600mm	Alluminio zincato	2		
23130-014	38U	1800mm	Verniciato a polvere	2	Grigio nero	RAL 7021
23130-037	8U	400mm	Alluminio zincato	2		
23130-022	29U	1400mm	Verniciato a polvere	2	Grigio chiaro	RAL 7035
23130-015	42U	2000mm	Verniciato a polvere	2	Grigio nero	RAL 7021
23130-030	20U	900mm	Verniciato a polvere	2	Grigio chiaro	RAL 7035
23130-035	42U	2000mm	Alluminio zincato	2		

Codice a catalogo	Altezza del rack	Altezza	Finitura	Quantità nella confezione	Colore	Codice colore
23130-021	24U	1200mm	Verniciato a polvere	2	Grigio chiaro	RAL 7035
23130-040	20U	900mm	Alluminio zincato	2		
23130-020	20U	900mm	Verniciato a polvere	2	Grigio nero	RAL 7021
23130-032	29U	1400mm	Alluminio zincato	2		
23130-016	47U	2200mm	Verniciato a polvere	2	Grigio nero	RAL 7021
23130-019	16U	750mm	Verniciato a polvere	2	Grigio nero	RAL 7021
23130-018	12U	550mm	Verniciato a polvere	2	Grigio nero	RAL 7021

Table 2/2

Codice a catalogo	Altezza del rack	Altezza	Finitura	Quantità nella confezione	Colore	Codice colore
23130-017	8U	400mm	Verniciato a polvere	2	Grigio nero	RAL 7021
23130-031	24U	1200mm	Alluminio zincato	2		
23130-570	52U	2450mm	Verniciato a polvere	2	Grigio nero	RAL 7021
23130-026	47U	2200mm	Verniciato a polvere	2	Grigio chiaro	RAL 7035
23130-027	8U	400mm	Verniciato a polvere	2	Grigio chiaro	RAL 7035
23130-011	24U	1200mm	Verniciato a polvere	2	Grigio nero	RAL 7021
23130-038	12U	550mm	Alluminio zincato	2		
23130-034	38U	1800mm	Alluminio zincato	2		
23130-024	38U	1800mm	Verniciato a polvere	2	Grigio chiaro	RAL 7035
23130-028	12U	550mm	Verniciato a polvere	2	Grigio chiaro	RAL 7035
23130-012	29U	1400mm	Verniciato a polvere	2	Grigio nero	RAL 7021

Codice a catalogo	Altezza del rack	Altezza	Finitura	Quantità nella confezione	Colore	Codice colore
23130-025	42U	2000mm	Verniciato a polvere	2	Grigio chiaro	RAL 7035

Table 1/2

Codice a catalogo	Lunghezza	Unità confezione
23130-036	2095mm	Coppia
23130-013	1495mm	
23130-039	745mm	
23130-029	745mm	
23130-588	2345mm	
23130-023	1495mm	
23130-033	1495mm	
23130-014	1695mm	Coppia
23130-037	395mm	
23130-022	1295mm	
23130-015	1895mm	Coppia
23130-030	895mm	
23130-035	1895mm	Coppia
23130-021	1095mm	
23130-040	895mm	
23130-020	895mm	
23130-032	1295mm	Coppia
23130-016	2095mm	Coppia
23130-019	745mm	
23130-018	545mm	

Table 2/2

Codice a catalogo	Lunghezza	Unità confezione
23130-017	395mm	
23130-031	1095mm	Coppia
23130-570	2345mm	
23130-026	2095mm	
23130-027	395mm	
23130-011	1095mm	Coppia
23130-038	545mm	
23130-034	1695mm	Coppia

Codice a catalogo	Lunghezza	Unità confezione
23130-024	1695mm	
23130-028	545mm	
23130-012	1295mm	Coppia
23130-025	1895mm	

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Per il montaggio a altezza parziale da 19" sono necessari elementi di profondità.

Montaggio a pannello/scorrevole metrico disponibile su richiesta.

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE