

Piastra di montaggio Varistar CP



Piastra di montaggio Varistar per il montaggio di componenti elettrici e sottogruppi, con capacità di carico di 600 kg. La piastra di montaggio può essere montata anche sul retro e può essere aggiunta una staffa di rinforzo per aumentare la capacità di carico.

CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Per il montaggio di componenti elettrici e sottogruppi, compreso il cablaggio

Passo di montaggio 25 mm di profondità e 50 mm di altezza per il montaggio ad altezza parziale

Capacità di carico statico fino a 450 kg (montato sul retro)

600 kg a piena altezza, montato sulla parte posteriore, con staffe di rinforzo aggiuntive

La staffa di rinforzo aumenta la capacità di carico statico

SPECIFICHE

Tipo di prodotto: Piastra di montaggio

Materiale: Acciaio

Table 1/1

Codice a catalogo	Altezza	Larghezza	Quantità nella confezione	Finitura
23130-407	2000mm	600mm	1	Zincato
23130-405	1800mm	600mm	1	Zincato
23130-414	1200mm	800mm	1	Zincato
23130-408	2000mm	800mm	1	Zincato
23130-413	1200mm	600mm	1	Zincato
23130-406	1800mm	800mm	1	Zincato

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Per il montaggio ad altezza parziale sono necessari degli elementi di profondità.

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE