

Pannello laterale Varistar CP, diviso, fissato a vite



Avvitare i due pannelli laterali per chiudere l'alloggiamento Varistar CP.

CARATTERISTICHE

Acciaio, 1 mm

2 pannelli laterali separati senza kit di messa a terra

SPECIFICHE

Tipo di prodotto: Pannello per armadio/rack

Grado di protezione: IP20

Table 1/2

Codice a catalogo	Altezza del rack	Altezza	Profondità	Quantità nella confezione	Colore	Codice colore
21630-060	52U	2450mm	1200mm	2	Grigio nero	RAL 7021
21630-052	42U	2000mm	1000mm	2	Grigio nero	RAL 7021
21630-055	47U	2200mm	1000mm	2	Grigio nero	RAL 7021
21630-054	42U	2000mm	1200mm	2	Grigio nero	RAL 7021
21630-056	47U	2200mm	1100mm	2	Grigio nero	RAL 7021
21630-057	47U	2200mm	1200mm	2	Grigio nero	RAL 7021
21630-058	52U	2450mm	1000mm	2	Grigio nero	RAL 7021
21630-059	52U	2450mm	1100mm	2	Grigio nero	RAL 7021
21630-053	42U	2000mm	1100mm	2	Grigio nero	RAL 7021

Table 2/2

Codice a catalogo	Finitura	Materiale	Tipo
21630-060	Verniciato a polvere	Acciaio	Pannello laterale, vite fissa
21630-052	Verniciato a polvere	Acciaio	Pannello laterale, vite fissa
21630-055	Verniciato a polvere	Acciaio	Pannello laterale, vite fissa
21630-054	Verniciato a polvere	Acciaio	Pannello laterale, vite fissa
21630-056	Verniciato a polvere	Acciaio	Pannello laterale, vite fissa
21630-057	Verniciato a polvere	Acciaio	Pannello laterale, vite fissa
21630-058	Verniciato a polvere	Acciaio	Pannello laterale, vite fissa
21630-059	Verniciato a polvere	Acciaio	Pannello laterale, vite fissa
21630-053	Verniciato a polvere	Acciaio	Pannello laterale, vite fissa

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Acquistare il kit di messa a terra separatamente.

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE