


Backplane VMEbus J1/J2



I backplane VMEbus nVent SCHROFF sono caratterizzati da un'eccellente soppressione del rumore ad alta frequenza e valori MTBF molto elevati grazie ai condensatori ceramici e alla tecnologia di fabbricazione SMD.

CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Conforme allo standard ANSI/VITA 1-1994 VME64

Backplane monolitico, 6 U con piano J1 e J2

Il collegamento o l'isolamento tra la massa digitale e la massa del telaio possono essere modificati tramite vite

Terminazione attiva/passiva, commutabile tramite ponticelli; preimpostazione della terminazione passiva

Collegamento a margherita automatico elettronico (EDC)

Tensioni di alimentazione fornite tramite bug di alimentazione (ring tag M4) o FASTON

SPECIFICHE

Table 1/2

Codice a catalogo	Tipo di prodotto	Numero di scanalature	Altezza del rack	Tipo di backplane	Slot di sistema	Larghezza asola
23001-081	Backplane	21	6U	VMEbus, J1/J2, con EDC	Slot 1 sinistro	4HP
23001-080	Backplane	20	6U	VMEbus, J1/J2, con EDC	Slot 1 sinistro	4HP
23001-072	Backplane	12	6U	VMEbus, J1/J2, con EDC	Slot 1 sinistro	4HP

Codice a catalogo	Tipo di prodotto	Numero di scanalature	Altezza del rack	Tipo di backplane	Slot di sistema	Larghezza asola
23001-070	Backplane	10	6U	VMEbus, J1/J2, con EDC	Slot 1 sinistro	4HP
23001-069	Backplane	9	6U	VMEbus, J1/J2, con EDC	Slot 1 sinistro	4HP
23001-068	Backplane	8	6U	VMEbus, J1/J2, con EDC	Slot 1 sinistro	4HP
23001-067	Backplane	7	6U	VMEbus, J1/J2, con EDC	Slot 1 sinistro	4HP
23001-066	Backplane	6	6U	VMEbus, J1/J2, con EDC	Slot 1 sinistro	4HP
23001-065	Backplane	5	6U	VMEbus, J1/J2, con EDC	Slot 1 sinistro	4HP
23001-064	Backplane	4	6U	VMEbus, J1/J2, con EDC	Slot 1 sinistro	4HP
23001-063	Backplane	3	6U	VMEbus, J1/J2, con EDC	Slot 1 sinistro	4HP

Table 2/2

Codice a catalogo	Tipo di connettore	Tipo di connettore di alimentazione	Tipo di connettore di servizio	Altezza	Larghezza	Quantità nella confezione
23001-081	DIN 41612, C96	Connettori di alimentazione per capicorda M4	MicroMatch, 8 pin, testata a 5 pin	263.4mm	425.3mm	1
23001-080	DIN 41612, C96	Connettori di alimentazione per capicorda M4	SMCQ, 12 pin, testata a 5 pin	263.4mm	405mm	1
23001-072	DIN 41612, C96	Connettori di alimentazione per capicorda M4	MicroMatch, 8 pin, testata a 5 pin	263.4mm	242.4mm	1
23001-070	DIN 41612, C96	Connettori di alimentazione per capicorda M4	MicroMatch, 8 pin, testata a 5 pin	263.4mm	201.8mm	1
23001-069	DIN 41612, C96	Connettori di alimentazione per capicorda M4	SMCQ, 12 pin, testata a 5 pin	263.4mm	181.4mm	1

Codice a catalogo	Tipo di connettore	Tipo di connettore di alimentazione	Tipo di connettore di servizio	Altezza	Larghezza	Quantità nella confezione
23001-068	DIN 41612, C96	Connettori di alimentazione per capicorda M4	MicroMatch, 8 pin, testata a 5 pin	263.4mm	161.1mm	1
23001-067	DIN 41612, C96	Connettori di alimentazione per capicorda M4	MicroMatch, 8 pin, testata a 5 pin	263.4mm	140.8mm	1
23001-066	DIN 41612, C96	Connettori di alimentazione per capicorda M4	MicroMatch, 8 pin, testata a 5 pin	263.4mm	120.5mm	1
23001-065	DIN 41612, C96	Connettori di alimentazione per capicorda M4	MicroMatch, 8 pin, testata a 5 pin	263.4mm	100.2mm	1
23001-064	DIN 41612, C96	Connettori di alimentazione per capicorda M4	MicroMatch, 8 pin, testata a 5 pin	263.4mm	79.8mm	1
23001-063	DIN 41612, C96	Connettori di alimentazione per capicorda M4	MicroMatch, 8 pin, testata a 5 pin	263.4mm	59.5mm	1

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Altre configurazioni disponibili su richiesta.

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

North America

All locations

+1.763.422.2661

Chat with us:

nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany

+49.7082.794.0

Betschdorf, France

+33.3.88.90.64.90

Warsaw, Poland

+48.22.209.98.35

Assago, Italy

+39.02.932.7141

Chat with us:

nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China

+86.21.2412.6943

Qingdao, China

+86.532.8771.6101

Singapore

+65.6768.5800

Shin-Yokohama, Japan

+81.45.476.0271

Chat with us:

nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab

Emirates

+971.4.378.1700

Bangalore, India

+91.80.6715.2001

Istanbul, Turkey

+90.216.250.7374

Chat with us:

nvent.com/schroff



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE