

# Buisklem zw. gebr., 165–171 mm buitendiameter, 6" buis, 150 DN, M12, M16, stang

## CATALOGUSNUMMER

**HDI171**



## CERTIFICERINGEN



## KENMERKEN

Hoeknaadverbindingssmoer heeft vlakke zijden voor moersleutels

Gemakkelijk te openen flens voor buisdiameters kleiner dan 4 inch

Categorie II geluidsreductie volgens DIN EN ISO 3822-1

Voldoet aan geluidsisolatie volgens DIN 4109

Voldoet aan de brandveiligheidseisen volgens DIN EN 13501-1 Klasse E

## PRODUCTKENMERKEN

Artikelnummer: 577055

Materiaal: Staal;EPDM-SBR-rubber

Afwerking: Elektrolytisch verzinkt

Temperatuur: -50 to 110 °C

Kleur: Zwart

Buitendiameter (OD): 165 - 171 mm

Buisafmeting: 6"

NB/DN: 150

Staafmaat (RS): M12;M16

Breedte (W): 40 mm

Dikte (T): 4 mm

Schroefdiameter (Sc): 10 mm

Schroefdiameter, metrisch (Sc): M10


Schroeflengte (L): 40mm

Statische belasting: 5000N

## AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Inlage is van EPDM-rubber.

## DIAGRAMMEN



## WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op [www.nvent.com](http://www.nvent.com) en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

**Noord-Amerika**

+1.800.753.9221

optie 1 – Klantenservice

optie 2 – Technische  
ondersteuning

**Europa**

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrijk:

+33 800 901 793

**Europa**

Duitsland:

800 1890272

andere landen:

+31 13 5835404

**APAC**

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Ons krachtige merkenportfolio:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**

