

Platte beugel met vier gaten



KENMERKEN

Gebruikt om metalen frames te maken met nVent CADDY Eristrut profielen

SPECIFICATIES

Table 1/2

Catalogusnummer	Artikelnummer	Materiaal	Afwerking	A	Gatgrootte (HS)	Dikte (T)
ZEA104	387540	Staal	Thermisch verzinkt	168 mm	14	6
ZE104	313040	Staal	Thermisch verzinkt	168 mm	14	6
ZEA104S6	387542	Roestvrij staal 316 (EN 1.4401)		168 mm	14	6

Table 2/2

Catalogusnummer	Artikelnummer	Schroef inbegrepen	Schroefdiameter (Sc)	Schroeflengte (L)
ZEA104	387540	Nee		
ZE104	313040	Ja	10	25mm
ZEA104S6	387542	Nee		

DIAGRAMMEN



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221
optie 1 – Klantenservice
optie 2 – Technische
ondersteuning

Europa

Nederland:
+31 800-0200135
Frankrijk:
+33 800 901 793

Europa

Duitsland:
800 1890272
andere landen:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

