

# Zeskantbout

## KENMERKEN

Zeskantbout met volledige schroefdraad

## SPECIFICATIES


**Voldoet aan:** DIN 933

**Materiaal:** Staal

Table 1/1

Catalogusnummer	Artikelnummer	Afwerking	Schroefdiameter (Sc)	Schroeflengte (L)
HSCRM825EG	593680	Elektrolytisch verzinkt	8	25mm
HSCRM1025HD	593745	Thermisch verzinkt	10	25mm
HSCRM1030HD	593755	Thermisch verzinkt	10	30mm

## DIAGRAMMEN



## WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op [www.nvent.com](http://www.nvent.com) en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

**Noord-Amerika**

+1.800.753.9221  
optie 1 – Klantenservice  
optie 2 – Technische  
ondersteuning

**Europa**

Nederland:  
+31 800-0200135  
Frankrijk:  
+33 800 901 793

**Europa**

Duitsland:  
800 1890272  
andere landen:  
+31 13 5835404

**APAC**

Shanghai:  
+ 86 21 2412 1618/19  
Sydney:  
+61 2 9751 8500



Ons krachtige merkenportfolio:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**

