

Bridle Ring met schroefdraad



KENMERKEN

Combineer schommelhaken met andere nVent CADDY bevestigingsmiddelen om kabels te ondersteunen van flens, Purlin profiel, aftakkabel, T-plafond profiel, enz.

SPECIFICATIES

Afwerking: Elektrolytisch verzinkt

Materiaal: Staal

Table 1/1

Catalogusnummer	Artikelnummer	Diameter	Schroefdiameter	Schroeftype	Schroeflengte	Uiteindelijke statische belasting
PTB6	172921	12 mm	6	Metaal	32mm	220N
PTB8	172922	16 mm	8	Metaal	32mm	220N
GR50	172920	50 mm	6	Metaal	18mm	220N

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Schommelhaken niet aanbevolen voor kabels met hoog vermogen. Zie nVent CADDY Cat HP J-Haak-systeem.

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk

letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221
optie 1 – Klantenservice
optie 2 – Technische
ondersteuning

Europa

Nederland:
+31 800-0200135
Frankrijk:
+33 800 901 793

Europa

Duitsland:
800 1890272
andere landen:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

