

Deurcontactschakelaar zonder kabel

Data Solutions



Deurcontactschakelaar met magneetcontact, maakt bedrijfsefficiëntie mogelijk. Dit product is eenvoudig in de hand te houden via plug-and-play.

CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

Deurcontactschakelaar (zonder aansluitkabel)

SPECIFICATIES

Table 1/2

Catalogusnummer	Diepte	Hoogte	Bedrijfstemperatuur	Beschermingsklasse	Breedte	Voldoet aan
20118-810	33.5mm	76.5mm	-25 to 75°C	IP66	31mm	UL® 508, EN 50047 vorm B

Table 2/2

Catalogusnummer	Nominale stroom	Hoeveelheid in verpakking	Spanning	Draadgrootte
20118-810	3 – 6A	1	24 – 230V	0.5 – 2.5mm ²

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Bestel beugel voor installatie van deurschakelaar (Varistar, Novastar, EURORACK) afzonderlijk.

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE