

# nVent ERICO System 3000 Interceptor

## Data Solutions

### CATALOGUSNUMMER

---

### INTMKIVSS



### KENMERKEN

---

Dynamische reactie op de benadering van een bliksemafleider

Ontworpen voor lagere installaties

Geen radioactieve technologie

Geen externe voeding nodig

### PRODUCTKENMERKEN

---

Artikelnummer: 702089

Materiaal: Roestvrij staal 316 (EN 1.4401)

Temperatuur: -40 to 100°C

Installatiehoogte (H): 20m max

Diameter 1 (Ø1): 101.6mm

Diameter 2 (Ø2): 26.15mm

Hoogte (H): 348mm

Schroefdraadmaat (TS): 1/2 inch BSPP

Gewicht eenheid: 2.06kg

## DIAGRAMMEN

---



## WAARSCHUWING

---

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op [www.nvent.com](http://www.nvent.com) en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**